


Cable Adaptador de 0,3m SATA a eSATA de Montaje en Panel

ID del Producto: ESATAPNLFM1



El Cable eSATA para Montaje en Panel de 1 pie, ESATAPNLFM1 proporciona una conexión eSATA segura y de fácil acceso en cualquier puerto o placa frontal de dispositivos. Fabricado con materiales de alta calidad y diseñado por expertos para proporcionar confiabilidad y máximo rendimiento, el cable ESATAPNLFM1 cuenta con el respaldo de la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Proporciona una conexión eSATA de montaje en panel desde su controlador SATA

Características

- Puerto eSATA de montaje en panel con tornillos para una instalación segura
 - Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 6 Gbps
 - Compatible con las especificaciones Serial ATA III
-

Hardware

Política de Garantía Lifetime

Cable Tipo Jacket PVC

Rendimiento

Tipo y Velocidad SATA III (6 Gbps)

Conector(es)

Conector A 1 - SATA (7 pines, datos)

Conector B 1 - eSATA (7 pines, datos)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humedad HR de 0% a 90%

Características Físicas

Color Rojo

Calibre del Conductor 26 AWG (0.404 mm)

Longitud del Cable 12.0 in [304.8 mm]

Peso del Producto 0.8 oz [24 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes 1

Longitud de la Caja 6.4 in [16.3 cm]

Ancho de la Caja 5.1 in [12.9 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 0.4 oz [10.0 g]

Contenido de la

Caja

Incluido en la Caja

1 - Cable eSATA para Montaje en Panel 1 pie - H/M

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.