


## Cavo per montaggio pannello eSATA 30 cm - F/M

ID prodotto: ESATAPNLFM1



Il cavo per montaggio a pannello eSATA 30 cm ESATAPNLFM1 offre una connessione eSATA sicura e facilmente accessibile sulla porta o piastra frontale di qualsiasi dispositivo. Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità.

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- Offre una connessione per montaggio a pannello eSATA dal controller SATA

### Caratteristiche

- Porta eSATA per montaggio a pannello con viti per un'installazione sicura
- Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Conforme alle specifiche Serial ATA III

---

Hardware

Norme di garanzia Lifetime

Tipo guaina cavo PVC

---

Prestazioni

Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)

---

Connettore/i

Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati)

Connettore B 1 - eSATA (7 pin, dati)

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Umidità 0%-90% umidità relativa

---

Caratteristiche fisiche

Colore Rosso

Diametro filo 26 AWG (0.404 mm)

Lunghezza del cavo 12.0 in [304.8 mm]

Peso prodotto 0.8 oz [24 g]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.4 in [16.3 cm]

Larghezza del Pacco 5.1 in [12.9 cm]

Altezza del Pacco 1.3 in [3.4 cm]

Peso spedizione (confezione) 0.4 oz [10.0 g]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella  
confezione

1 - Cavo per montaggio pannello eSATA 30 cm - F/M

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.