


30cm Inbouwpaneel eSATA Kabel - F/M

Productcode: ESATAPNLFM1



De 30 cm lange ESATAPNLFM1 eSATA-kabel zorgt voor een stevige, gemakkelijk toegankelijke eSATA-aansluiting voor inbouw in een paneel. Deze in hoogwaardig materiaal uitgevoerde ESATAPNLFM1-kabel is vakkundig ontworpen voor betrouwbaarheid en topprestaties en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zorgt voor een in een paneel monteerbare eSATA-aansluiting vanaf uw SATA-controller

Eigenschappen

- In een paneel monteerbare eSATA-poort met schroeven voor een stevige montage
- Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
- Voldoet aan de Serial ATA III-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Type kabelmantel	PVC

Prestaties		
Type en snelheid	SATA III (6 Gbps)	
Connector(en)		
Connector A	SATA (7-polig, data)	
Connector B	eSATA (7-polig, data)	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)	
Vochtigheid	0% tot 90% RV	
Fysieke eigenschappen		
Kleur	Rood	
Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)	
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]	
Gewicht product	0.8 oz [24 g]	
Verpakkingsinformatie		
Verpakkingsaantal	1	
Package Length	4.9 in [12.5 cm]	
Package Width	8.9 in [22.5 cm]	
Package Height	0.4 in [10 mm]	
Verzendgewicht (verpakt)	0.9 oz [26 g]	
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd	30cm Inbouwpaneel eSATA Kabel - F/M	

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.