

## Gigabit Ethernet PoE Open SFP Glasvezel Converter – PSE

Productcode: ET1110PSE



Met de ET1110PSE PSE/PoE Glasvezel Converter, die is voorzien van een open SFP-slot, kunt u een Ethernet-glasvezelverbinding leggen door het transparant omzetten van 1000Base-SX/LX-glasvezel naar 10/100/1000Base-T, terwijl deze ook dienst doet als PSE-apparaat (Power Sourcing Equipment).

Met de extra flexibiliteit van een open SFP-slot zorgt deze glasvezelconverter ervoor dat u kunt kiezen voor de Gigabit-SFP die het beste past bij uw netwerk-glasvezelverbinding en overbrugde afstanden (zie onze volledige lijn Gigabit-transceivers voor compatibele oplossingen).

Deze PoE-glasvezelconverter is in staat tot 48V gelijkstroom te leveren aan IEEE 802.3af-apparaten (zoals draadloze toegangspunten (WAP) of IP-camera's) via standaard Cat5 (of betere) bekabeling en biedt de ideale oplossing voor het leveren van data en stroom naar plekken zonder lichtnet - een veelzijdige oplossing die u de kosten en moeite bespaart nieuwe elektrische bekabeling te moeten leggen.

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Uitstekend geschikt voor industriële toepassingen waar er geen standaard stopcontacten beschikbaar zijn of te duur om te installeren
- Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
- Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom via een Ethernetverbinding op een

afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is

- Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand
- Sluit de data en voeding van een PoE-apparaat aan op een Gigabit-glasvezelbackbone

## Eigenschappen

- 10/100/1000Base-T naar 1000Base-SX/LX Glasvezel Converter met open SFP-slot
- IEEE 802.3af PSE-apparaat (power sourcing equipment)
- Levert 48V DC (tot 15,4W) aan PoE-apparaten
- Ondersteunt Link Fault Pass-Through (LFPT)
- Automatische of geforceerde selectie van 10/100/1000 Mbit Ethernet-verbinding
- Ondersteunt (maximaal) 1632 byte packets
- Auto MDI/MDI-X

---


### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
PoE	Ja
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3z 1000BASE-SX IEEE 802.3x IEEE 802.3af Power over Ethernet
Chipsetcode	Marvell - 88E6131

---

### Prestaties

Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
----------------	------------------



Auto MDIX	Ja
Switching-architectuur	Store-and-Forward
Algemene specificaties	Uitgangsvermogen: 48V DC bij 15,4 W
MTBF	75,000 Hours @ 25°C

---

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45
	SFP-sleuf

---

Speciale opmerkingen / vereisten

Patents and Licenses	<p>The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• United States Patent No. 5,406,260 (expired)</li> <li>• United States Patent No. 6,650,622</li> <li>• United States Patent No. 7,457,250</li> <li>• United States Patent No. 8,155,012</li> <li>• United States Patent No. 8,902,760</li> <li>• United States Patent No. 8,942,107</li> <li>• United States Patent No. 9,019,838</li> <li>• United States Patent No. 9,049,019</li> <li>• United States Patent Application No. 14/695,456</li> <li>• United States Patent Application No. 14/726,940</li> </ul>
Notitie	Overdrachtsnelheden en afstanden zijn afhankelijk van de gebruikt SFP (apart verkrijgbaar)

---

Indicatoren

LED-indicatoren	<p>Verbinding (TX/FX)</p> <p>Duplex (TX/FX)</p> <p>TX Snelheid</p> <p>Power</p>
-----------------	---



---

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Vermogensopname	5

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	5.7 in [14.5 cm]
Hoogte product	1.4 in [35 mm]
Gewicht product	9.8 oz [277 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.3 in [23.5 cm]
Package Width	7.5 in [19 cm]
Package Height	3.0 in [75 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	22.1 oz [626 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	PSE/PoE Glasvezel Converter
	Universele voedingsadapter (US/UK/EU)



## Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

