Convertitore media fibra monomodale 10/100 Mbps SC 30 km

ID prodotto: ET90110SM302

Il convertitore multimediale a fibra monomodale 10/100 Mbps SC (30 km) ET90110SM302 permette di estendere una rete Fast Ethernet (10/100) tramite fibra monomodale fino a 30 km di distanza.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet 10/100 Mbps (10/100Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra 100Base-FX, il convertitore multimediale è progettato per offrire una soluzione resistente e conveniente da Ethernet a fibra che presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici

• Ideale per gli ambienti sicuri richiesti dagli enti pubblici in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche

• Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze

• Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi

• Converte i segnali in fibra ottica 100Base-FX in Ethernet 10/100Base-T tramite un cavo in fibra monomodale

Caratteristiche

• Una soluzione conveniente per estendere/collegare le reti utilizzando cavi in fibra

• Le funzioni avanzate comprendono la tecnologia Link loss forwarding, il monitoraggio remoto dello stato e due lunghezze dei frame

• Lunghezza massima del cavo in fibra di 30 km

• Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex

• Facile da installare e utilizzare

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	PoE	No
	WDM	No
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	200 Mbps (modalità Full Duplex)
	Distanza di trasferimento max	30 km (18.6 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Modalità operativa fibra	Half/Full Duplex
	Auto MDIX	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
		1 - Fibra Ottica SC Duplex
Alimentazione		

	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.36A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.6 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	19.2
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Umidità	10~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio
	Lunghezza prodotto	6.1 in [15.5 cm]
	Larghezza prodotto	3.4 in [8.7 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.4 cm]
	Peso prodotto	13.8 oz [392 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.1 in [20.7 cm]
	Larghezza del Pacco	5.5 in [13.9 cm]

	Altezza del Pacco	3.5 in [9.0 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore multimediale fibra
		1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
		1 - Grounding Screw
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.