

10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter ST 2 km

Productcode: ET90110ST2



Met de ET90110ST2 10/100 Mbit Multi-Mode Glasvezel Converter (ST, 2 km) kunt u een Ethernet-netwerk (10/100 Mbit/s) via multimode glasvezel tot op 2 km verlengen.

Een voordelige oplossing voor het aansluiten van een 10/100 Mbit Ethernet-netwerk (10/100Base-T) naar afgelegen netwerksegmenten via een 100Base-FX glasvezel-backbone. De duurzame en handige Ethernet naar ST-glasvezel converter heeft een volledig stalen behuizing en kan eenvoudig via plug-and-play worden geïnstalleerd waarvoor vrijwel geen configuratie nodig is.

Voor nog meer veelzijdigheid kan deze glasvezel-converter onafhankelijk worden gebruikt, of worden geïnstalleerd in het 20-slot 2U-rack (ETCHS2U).

Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Zorgt voor connectiviteit met een gebruiker of netwerksegment dat zich in een afgelegen gedeelte van een groot complex of in een heel ander gebouw bevindt
- Perfect voor door overheidsinstanties benodigde beveiligde verbindingen waarvoor EMI niet genoeg is
- Verbind verkeerscontrole of bewakingssystemen over uiterst lange afstanden met het hoofdkantoor
- Breid een netwerkverbinding uit naar afgelegen gedeeltes van stadions, conferentiezalen of andere

locaties

- Zet 1000Base-FX glasvezelsignalen om naar 10/100Base-T Ethernet via multimode glasvezelkabel

Eigenschappen

- Op voordelige manier verlengen/overbruggen van netwerken via glasvezelkabel
- Geavanceerde functies zoals het doorgeven van verbindingsverlies, statuscontrole op afstand, lengtes van twee frames
- Ondersteunt een maximale kabellengte van 2 km
- Ondersteuning voor full-duplex of half-duplex
- Snel en eenvoudig te instelleren, gemakkelijk in het gebruik

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
PoE	Nee
WDM	Nee

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	200 Mbit/s (full-duplex-modus)
Max. overdrachtsafstand	2 km (1.2 mi)
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	1310nm
Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
Auto MDIX	Ja

Connector(en)

Connectoren lokale eenheid	RJ-45
Aansluitingen externe eenheid	Glasvezel ST duplex



Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.48 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.6 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	19.2

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	10% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	6.1 in [15.4 cm]
Breedte product	3.4 in [87 mm]
Hoogte product	0.9 in [24 mm]
Gewicht product	13.7 oz [387 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	5.4 in [13.7 cm]
Package Width	8.1 in [20.7 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]



Verzendgewicht
(verpakt) 26.7 oz [757 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	Glasvezel-converter
	Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
	Aardingsschroef
	Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

