

Convertitore media in fibra Gigabit 1000 Mbps fibra MM LC 550 m

ID prodotto: ET91000LC2



Il convertitore multimediale Gigabit 1000 Mbps a fibra multimodale (LC, 550 m) ET91000LC2 permette di estendere una rete Ethernet Gigabit tramite fibra multimodale a distanze fino a 550 m.

Una conveniente soluzione per il collegamento di una rete Ethernet Gigabit (1000Base-T) a segmenti di rete remoti tramite una dorsale in fibra (1000Base-LX/SX), il convertitore GbE a fibra MM supporta massime velocità Gigabit per prestazioni della rete e scalabilità ottimali. Progettato per offrire una soluzione duratura e conveniente da Ethernet a fibra, il convertitore Ethernet a fibra LC presenta uno chassis interamente in acciaio e una semplice installazione plug-and-play con esigenze di configurazione minime.

Per una maggiore versatilità, questo Media Converter può funzionare autonomamente o installato in uno chassis; SFP rimovibile per sostituzione o cambio tecnologia

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Offre connettività a utenti o segmenti di rete in aree isolate di larghi complessi o altri edifici
- Ideale per le connessioni sicure richieste dagli enti pubblici in cui non sono ammesse interferenze elettromagnetiche

- Permette la connessione alla sede centrale di sistemi di controllo/monitoraggio del traffico posti a notevoli distanze
- Permette di estendere la connettività di rete ad aree remote come stadi, auditorium o altre sedi
- Converte i segnali in fibra ottica 1000Base-LX in Ethernet 1000Base-T tramite un cavo in fibra multimodale

Caratteristiche

- **ESTENSIONE ETHERNET SU FIBRA:** utilizzare questo convertitore multimediale da rame RJ45 half/full duplex a fibra per convertire ed estendere una connessione Gigabit Ethernet fino a 550 m su fibra LC multimodale
- **INCLUDE RICETRASMETTITORE SFP:** il convertitore multimediale in fibra di rete di grado professionale include un ricetrasmittitore SFP, che consente una connessione in fibra Gigabit multimodale LC a 850 nm
- **MASSIMA DUREVOLEZZA:** il robusto convertitore multimediale con alloggiamento in robusto acciaio è stato costruito per resistere agli ambienti più difficili e presenta un intervallo di temperatura operativa di 0°C-60°C (32°F-140°F). Conformità TAA
- **PLUG AND PLAY:** progettato per la facilità d'uso, questo convertitore multimediale LC RJ45 da rame a fibra offre una configurazione rapida e semplice - Può essere montato a parete - Supporta il pass-through di IEEE 802.1q Tag VLAN e 9K Jumbo Frames
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** Progettato e realizzato per i professionisti dell'IT, questo convertitore multimediale è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 multilingue

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
PoE	No
WDM	No

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	2000 Mbps (modalità full duplex)
Distanza di trasferimento max	550m [1804ft]
Tipo fibra	Multimodale
Lunghezza d'onda	850nm

Modalità operativa fibra Half/Full Duplex

Auto MDIX Sì

MTBF 65,000 Hours

Connettore/i

Connettori unità locale 1 - LC duplex in fibra ottica
1 - RJ-45

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.36A

Tensione di uscita 12V DC

Corrente di uscita 1.6 A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 4

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 6.3 in [16 cm]

Larghezza prodotto 3.7 in [9.5 cm]

Altezza prodotto	0.8 in [2 cm]
Peso prodotto	14.3 oz [405 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.1 in [20.6 cm]
Larghezza del Pacco	5.5 in [13.9 cm]
Altezza del Pacco	3.6 in [9.1 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>1 - Convertitore multimediale fibra</p> <p>1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda</p> <p>1 - Grounding Screw</p> <p>1 - Manuale di istruzioni</p>
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.