

20-slot 2U rackmonteerbare behuizing voor ET Serie 2 glasvezel converter

Productcode: ETCHS2U



Met de ETCHS2U 20-slot 2U Behuizing voor Glasvezel Converters van de ET Serie 2 kunt u een onbeheerde, 20-slot behuizing voor glasvezelconverters toevoegen aan uw rack of kast met centrale voeding en koeling.

De behuizing wordt geleverd met een enkele 200W voeding voor de centraal stroomlevering van alle 20 slots, met een extra slot voor het toevoegen van een noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) voor een maximale up-time. Het wordt ook geleverd met twee koelventilatoren (voor elke kant één) om de levensduur van uw glasvezelconverters te verlengen.

De 2U-behuizing is het perfecte accessoire voor de ET serie 2 converters van StarTech.com, en is dusdanig ontworpen dat alle kritische componenten (voeding, ventilatoren en glasvezelconverterkaarten) hot-swappable zijn om netwerkonderbreking te voorkomen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Voor het centraal monteren en voeden van 20 of minder glasvezelconverters in een enkele behuizing, met extra koeling en optionele noodstroomvoeding

Eigenschappen

- 2U 20-slot Behuizing Glasvezel Converter met AC/DC Voeding
- Inclusief enkele 200W voeding - noodstroomvoeding (ETCHS2UPSU) tevens beschikbaar - los verkrijgbaar
- Inclusief 2 verwijderbare koelventilatoren
- Alle modules en kaarten ondersteunen hot-swapping

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Type frame	Open Frame
U-hoogte	2U
Ventilator(en)	Ja
Ventilatoren	2 - 80 mm
Montage-opties	Frontmontage (alleen voorzijde)

Prestaties

Luchtverplaatsing	59.37 CFM
Geluidsniveau	44.5 dBA
MTBF	65,000 Hours (25°C)

Voeding

Voedingsbron	Standard 120V Power Cords
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	2.2 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	16.6 A
Vermogensopname	60

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
---------------------	-----------------------------

Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid	5% - 90% rel. vochtigheid, niet-condenserend

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Dikte behuizing	0.0 in [1 mm]
Lengte product	15.5 in [39.4 cm]
Breedte product	20.4 in [51.7 cm]
Hoogte product	6.5 in [16.4 cm]
Gewicht product	13.4 lb [6.1 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	22.3 in [56.6 cm]
Package Width	17.4 in [44.2 cm]
Package Height	7.3 in [18.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	17.1 lb [7.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2U Behuizing Glasvezel Converter
	3 - Voedingskabels (VS/GB/EU)
	1 - Aardingsschroef
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.