

2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser för ET-serie 2 fibermediakonverterare

Produkt ID: ETCHS2U



Med ETCHS2U 2U chassi för mediakonverterare för hyllmontering med 20 kortplatser kan du lägga till ett okontrollerat chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser till ditt rack eller skåp och bidra med centralström och kylning.

Till mediakonverteraren för rack medföljer en ensam 200 W strömkälla som kan strömsätta alla 20 kortplatser centralt och ett extra fack där man kan lägga till reservströmsförsörjning (ETCHS2UPSU) för maximal drifttid. Två kylfläktar medföljer också (en per sida) som hjälper till att förlänga livslängden på dina mediakonverterare.

2U-chassit är ett perfekt tillbehör till StarTech.coms ET-serie 2 konverterare och är utformat så att alla viktiga komponenter (ström, fläktar och mediakonverterarkort) går att snabbväxla (hot swap) så att man slipper nätverksavbrott.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Montera och strömsätt upp till 20 mediakonverterare centralt i ett enda chassi med extra kylning och valfri reservströmsförsörjning

Funktioner

- 2U chassi för mediakonverterare med 20 kortplatser och allström (AC/DC)
- Ensam 200 W strömkälla medföljer - [reservströmsförsörjning](/product/ETCHS2UPSU) (ETCHS2UPSU) finns även att tillgå - säljs separat
- 2 löstagbara kylfläktar medföljer
- Alla moduler och kort stödjer snabbväxling

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Ramtyp	Öppen ram
U-höjd	2U
Fläkt(ar)	Ja
Flaktar	2 - 80 mm
Monteringsalternativ	Frontmontering (endast fram)

Prestanda

Luftflödes hastighet	59.37 CFM
Bullernivå	44.5 dBA
Medeltid mellan fel (MTBF)	65,000 Hours (25°C)

Ström

Strömkälla	Standard 120V Power Cords
Inspänning	110V-240V AC
Inström	2.2 A
Utspänning	12V DC
Utström	16.6 A
Strömförbrukning	60

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Luftfuktighet	5~90% RH icke-kondenserande

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål
Kabinettjocklek	0.0 in [1 mm]
Produktlängd	15.5 in [39.4 cm]
Produktbredd	20.4 in [51.7 cm]
Produkt höjd	6.5 in [16.4 cm]
Produktvikt	13.4 lb [6.1 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	22.3 in [56.6 cm]
Paketets bredd	17.4 in [44.2 cm]
Paketets höjd	7.3 in [18.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	17.1 lb [7.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 2U chassi för mediakonverterare
	3 - Strömkablar (NA/EU/UK)
	1 - jordande skruv
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.