

Module de transceiver SFP compatible Citrix EW3A0000712 - 1000Base-LX

N° de produit: EW3A0000712-ST



Le EW3A0000712-STSTST est un module de transceiver SFP fibre optique compatible Citrix EW3A0000712 qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et des routeurs de marque Citrix®. Il vous assure une connectivité de 1 GbE par câble en fibre optique, sur les réseaux compatibles 1000Base-LX et sur une distance maximale de 10 km.

Spécifications techniques :

- Longueur d'onde : 1310 nm
- Vitesse de transfert de données maximum : 10 Gbps
- Type : monomode
- Type de connexion : Connecteur de LC
- Distance de transfert maximum : 10 km
- MTBF : 634 210 013 heures
- Consommation d'énergie : < 1,3 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM) : Oui

Ce module SFP fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en réduisant les coupures de réseau.

Tous les modules de transceiver SFP et SFP+ de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et d'une assistance technique multilingue gratuite à vie. StarTech.com propose une vaste gamme de modules SFP et de câbles SFP à raccordement direct qui vous procurent la commodité et la fiabilité dont vous avez besoin pour compter sur votre réseau.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

### Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec le module Citrix EW3A0000712
- Les modules SFP de StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie, inférieure à 1,3 W
- Échangeable à chaud avec des modules de fibre optique

---

#### Matériel

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Politique de garantie | Lifetime                |
| Compatible Brand      | Citrix                  |
| Normes de l'industrie | IEEE 802.3z 1000BASE-LX |

---

#### Performance

|  |                     |
|--|---------------------|
| Vitesse max. de transfert de données       | 1,25 Gbit/s         |
| Distance de transfert max.                 | 10 km (6.2 mi)      |
| Type de fibre optique                      | Monomode            |
| Longueur d'onde                            | 1310nm              |
| Mode de fonctionnement de la fibre optique | Duplex complet      |
| DDM  | Oui                 |
| Réseaux compatibles                        | 1 000 Mb/s (1 Gb/s) |



MTBF 634,210,013 hours

Consommation électrique < 1.3W

---

Caractéristiques physiques

Longueur du produit 0.5 in [13.7 mm]

Largeur du produit 2.2 in [56.6 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [12.5 mm]

Poids du produit 0.6 oz [18 g]

---

Informations d'emballage

Package Length 4.5 in [11.5 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [31 mm]

Poids brut 1.8 oz [50 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Transceiver SFP

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

