

Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM-kompatibel QSFP+-twinaxkabel för direktanslutning - 0,5 m

Produkt ID: EXQSFP4050CM



EXQSFP4050CM är en Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM-kompatibel QSFP+-kopparkabel för direktanslutning som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar och uppfyller MSA-industristandarder.

Den här passiva twinaxkabeln i koppar stöder 40 Gigabit Ethernet-applikationer via QSFP+-portar (Mini-GBIC). QSFP+-kopparkabeln är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

QSFP+-kabel med låg effekt och latens, avsedd för höghastighetsprestanda. Ett kostnadseffektivt alternativ till fiberoptiska kabelanordningar och med stöd för applikationer på kort avstånd som punkt-till-punkt racknätverksswitchrar eller serveranslutningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-kablar täcks av 2 års garanti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av direktanslutna SFP-kablar och SFP-moduler, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Använd för 40Gb Ethernet-nätverksapplikationer
- Punkt-till-punkt-anslutning i rack eller nätverksväxelslutningar

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper EX-QSFP-40GE-DAC50CM garanterad
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 0,5 W
- StarTech.coms SFP-kablar täcks av en livstidsgaranti

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabeltyp	Passive Copper Cable
Industristandarder	IEEE 802.3ba 40GBASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	40 Gbps
Impedans	100 Ohm
Kompatibla nätverk	40 Gbps
Strömförbrukning	< 0.5 W (per end)

Kontakt(er)

Connector A	QSFP+
Connector B	QSFP+

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

Utseende

Produktlängd	16.4 ft [5.0 m]
Produktbredd	0.7 in [18.0 mm]
Produkt höjd	0.5 in [13.0 mm]
Produktvikt	3.5 oz [100.0 g]

Förpackning

Package Length	12.8 in [32.5 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.1 oz [116.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	QSFP+-kabel
-----------------	-------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

