

Cable de 3m SFP+ Twinax Direct-Attach Compatible con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-3M

ID del Producto: EXSFP10GEDA3



El modelo EXSFP10GEDA3, compatible con el modelo EX-SFP-10GE-DAC-3M de Juniper, es un cable SFP+ por cobre, con conexión directa, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Juniper®, además de ser compatible con las normas industriales MSA.

Este cable biaxial ("Twinax") pasivo de cobre es compatible con las aplicaciones de red Ethernet de 10 Gigabits conectadas a través de puertos SFP+ (Mini-GBIC). Este cable SFP+ por cobre admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Diseñado para rendimiento a alta velocidad, este cable SFP+ de baja latencia y poco consumo eléctrico es una alternativa que resulta económica para ensamblajes de cables de fibra óptica, compatible con aplicaciones para corta distancia, como conexiones de conmutadores de red o conexiones en servidores punto a punto en racks.

Todos los cables SFP y SFP+ de StarTech.com están avalados por garantía de 2 años, así como soporte técnico multilingüe gratuito de por vida. StarTech.com ofrece una amplia gama de cables de conexión directa y módulos SFP, lo cual le ofrece tanto la funcionalidad, como la fiabilidad que necesita para garantizar un rendimiento de red fiable.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de red Ethernet 10Gb

- Conexiones de conmutadores de red o de servidores punto a punto en rack/a través de rack

Características

- 100% compatibilidad garantizada con el modelo EX-SFP-10GE-DAC-3M de Juniper
- Utiliza una alternativa de cableado que resulta económica, en lugar de configuración por fibra óptica
- Conforme a las normas MSA ("Multi-Source Agreement", acuerdo multifuente) de la industria
- Bajo consumo eléctrico de menos de 0,5W
- Los cables SFP de StarTech.com están avalados por garantía de por vida

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable	Passive Copper Cable

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
Impedancia	100 Ohm
Redes Compatibles	10 Gbps
Consumo de Energía	< 0.5 W (per end)

Conector(es)

Conector A	SFP+
Conector B	SFP+

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)



Características
Físicas

Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.6 in [14.0 mm]
Altura del Producto	0.5 in [12.0 mm]
Peso del Producto	4.6 oz [130.0 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	9.1 in [23.0 cm]
Ancho de la Caja	8.1 in [20.7 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.9 oz [138.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	cable sfp+
---------------------	------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

