

## Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M Compatible SFP+ Cavo Direct-Attach Twinax - 5 m

ID prodotto: EXSFP10GEDA5



Il prodotto EXSFP10GEDA5 è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®, nonché conforme agli standard MSA del settore.

Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiami di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.

Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certificazioni, report e compatibilità

#### Applicazioni

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point

#### Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-10GE-DAC-5M
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Conforme agli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 0,5 W
- 100% JUNIPER EX-SFP-10GE-DAC-5M COMPATIBLE DAC: 10G direct attach cable works with Juniper switches and is MSA compliant

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo cavo	Passive Copper Cable

---

#### Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Impedenza	100 Ohm
Reti compatibili	10 Gbps
Consumo energetico	< 0.5 W (per end)

---

#### Connettore/i

Connettore A	SFP+
Connettore B	SFP+

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)

---

#### Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
--------------------	-----------------

Larghezza prodotto	0.6 in [14.0 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Peso prodotto	10.4 oz [294.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Package Length	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.8 in [25.0 cm]
Package Height	1.0 in [25.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	11.0 oz [312.0 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	cavo sfp+
-----------------------------	-----------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

