

Juniper EX-SFP-10GE-LR Compatibile Ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-LR

ID prodotto: EXSFP10GELRS



Il prodotto EXSFP10GELRS è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Juniper EX-SFP-10GE-LR, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza d'onda: 1310 nm
- Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps
- Tipo: fibra monomodale
- Tipo di connessione: connettore LC
- Distanza massima di trasferimento: 10 km
- MTBF: 2.104.865 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Juniper
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-10GE-LR
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Basso consumo energetico inferiore a 1,2 W

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
Tipo fibra	Modalità singola
Lunghezza d'onda	1310nm
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	Sì
Reti compatibili	10 Gbps
MTBF	2.104.865 ore
Consumo energetico	< 1.2 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
-------------------------	-------------------------------

Note/requisiti speciali

Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
------	---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
Peso prodotto	0.7 oz [21.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.7 in [9.3 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione

1 - Ricetrasmittore SFP+

Informazioni sulla garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.