

Juniper EX-SFP-10GE-SR compatibel SFP+ transceiver module - 10GBASE-SR

Productcode: EXSFP10GESRS



De EXSFP10GESRS is een Juniper EX-SFP-10GE-SR compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper® switches en routers. De module levert betrouwbare 10 GbE connectiviteit via glasvezelkabels, voor 10GBASE-SR conforme netwerken, op een afstand tot 300 m.

Technische specificaties:

- Golflengte: 850 nm
- Maximale dataoverdrachtssnelheid: 10 Gbps
- Type: Multi-mode glasvezel
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 300 m
- MTBF: 1.967.709 uur
- Stroomverbruik: Minder dan 1,2 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang defecte of beschadigde SFP+ modules in Juniper-compatibel switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-SFP-10GE-SR
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules
- Laag energieverbruik van minder dan 1,2 W

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
WDM	Nee
Industriestandaarden	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
Max. overdrachtsafstand	300m [984ft]
Glasvezeltype	Multi-Mode
Golflengte	850nm
Glasvezelmodus	Full-Duplex
DDM	Ja

Compatibele netwerken 10 Gbps		
MTBF 1.967.709 uur		
Vermogensopname < 1.2 W		
Connector(en)		
	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor gebruik in 10 gigabit glasvezel netwerkapparatuur en mediaconverters
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.3 in [58.4 mm]
	Breedte product	0.5 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.5 in [1.3 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [19.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	4.3 in [11.0 cm]
	Package Width	3.6 in [9.2 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - SFP+ zendontvanger

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.