

Juniper EX-SFP-1GE-T Compatibile Ricetrasmittitore SFP - 10/100/1000BASE-T

ID prodotto: EXSFP1GETST



Il prodotto EXSFP1GETST è un modulo ricetrasmittitore in rame compatibile con Juniper EX-SFP-1GE-T, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Juniper®. Offre un'affidabile connettività da 1 GbE tramite cablaggi in rame per le reti compatibili con 10BASEBASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T, a una distanza massima di 100 m.

Specifiche tecniche:

- Velocità massima di trasferimento dei dati: 1000 Mbps
- Tipo: rame
- Tipo di connessione: connettore RJ45
- Distanza massima di trasferimento: 100 m
- MTBF: 4.655.371 ore
- Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt
- Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): no

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo in rame SFP consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP difettosi o danneggiati di switch e router Juniper
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Juniper EX-SFP-1GE-T
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Offre un'alternativa di cablaggio economica alle configurazioni in fibra ottica
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Standard del settore	IEEE 802.3i 10BASE-T
	IEEE 802.3u 100BASE-TX
	IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	1000 Mbps
Distanza di trasferimento max	100m [328ft]
Tipo fibra	Rame
Modalità operativa fibra	Full Duplex

DDM	No
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
MTBF	4.655.371 ore
Consumo energetico	< 1.3 W

Connettore/i

Connettori unità locale	1 - RJ-45
-------------------------	-----------

Alimentazione

Tensione di uscita	3.3V DC
--------------------	---------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità	5~95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Argento
Lunghezza prodotto	2.7 in [68.0 mm]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
Peso prodotto	0.8 oz [24.0 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	4.4 in [11.3 cm]
Larghezza del Pacco	3.6 in [9.2 cm]
Altezza del Pacco	1.3 in [3.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [50.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Ricetrasmittitore SFP

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.