

Juniper EX-SFP-1GE-T compatibel SFP Transceiver module - 10/100/1000BASE-T

Product ID: EXSFP1GETST



De EXSFP1GETST is een Juniper EX-SFP-1GE-T compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Juniper switches en routers. De module biedt betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels, voor 10BASE-T, 100BASE-TX en 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

- 1000Mbps
- Koper
- RJ45 connector
- 100 m
- 4.655.371 uur
- Minder dan 1,3 W
- Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP modules in Juniper switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met Juniper EX-SFP-1GE-T
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Juniper
	Industriestandaarden	IEEE 802.3i 10BASE-T
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
	Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-TX

Prestaties		
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Glasvezeltype	Copper
	Glasvezelmodus	Full-Duplex
	DDM	No
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	MTBF	4.655.371 uur
	Vermogensopname	< 1.3 W

Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	RJ-45

Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0C to 70C (32F to 158F)
	Opslagtemperatuur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Lengte product	2.7 in [68.000 mm]
	Breedte product	0.5 in [13.700 mm]
	Hoogte product	0.5 in [13.800 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [24.000 g]

Verpakkingsinformatie	Package Length	4.7 in [1.2 cm]
	Package Width	3.7 in [94.000 mm]
	Package Height	1.3 in [32.000 mm]

Verzendgewicht (verpakt) 1.8 oz [51.000 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	SFP-transceiver
---------------------------------	-------------	-----------------

****Product appearance and specifications are subject to change without notice.***

