

Juniper EX-SFP-1GE-T-kompatibel SFP-sändtagarmodul - 10/100/1000BASE-T

Produkt ID: EXSFP1GETST



EXSFP1GETST är en Juniper EX-SFP-1GE-T-kompatibel kopparsändtagarmodul som utformats, programmerats och testats för att fungera med Juniper®-switchar och -routrar. Den ger tillförlitlig 1 GbE-anslutning över kopparkabel för 10BASE-T-, 100BASE-TX- och 1000BASE-T-kompatibla nätverk med ett maximalt avstånd på upp till 100 m.

Tekniska specifikationer:

- Maximal dataöverföringshastighet: 1 000 Mbps
- Typ: Koppar
- Anslutning: RJ45-kontakt
- Maximalt överföringsavstånd: 100 m
- Medeltid mellan fel (MTBF): 4 655 371 timmar
- Strömförbrukning: Mindre än 1,3 Watt
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Nej

SFP-kopparmodulen är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Ersätt defekta eller skadade SFP-moduler i Juniper-switchar och -routrar
- Utvidga nätverket till avlägsna platser

Funktioner

- 100 % kompatibilitet med Juniper EX-SFP-1GE-T garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Använder ett kostnadseffektivt kabelalternativ till fiberoptiska installationer
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning på mindre än 1,3 W

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Compatible Brand	Juniper
Industristandarder	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	1000 Mbps
Maximalt överföringsavstånd	100 m (328 ft)
Fibertyp	Koppar
Fiber-driftsläge	Full-duplex
DDM	Nej



Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	4 655 371 timmar
Strömförbrukning	< 1.3 W

Kontakt(er)

Lokala enhetskontakter	RJ-45
------------------------	-------

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Luftfuktighet	5~95 % RH

Utseende

Produktlängd	2.7 in [68.0 mm]
Produktbredd	0.5 in [13.7 mm]
Produkthöjd	0.5 in [13.8 mm]
Produktvikt	0.8 oz [24.0 g]

Förpackning

Package Length	4.7 in [11.9 cm]
Package Width	3.7 in [94.0 mm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 oz [51.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	SFP-sändtagare
-----------------	----------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.