

Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PWM - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

N° de produit: FAN12025PWM



Le ventilateur PC à PWM 120 mm FAN12025PWM ajoute une solution de refroidissement de l'air efficace aux boîtiers d'ordinateur ou autres boîtiers pour garantir une performance optimale des composants internes. Avec la technologie de modulation d'impulsions en durée (PWM), la vitesse du ventilateur peut être contrôlée de manière dynamique par la carte mère pour s'adapter aux conditions d'utilisation, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur lorsque le système est inactif, et en fournissant un refroidissement maximal dans des conditions de pleine charge. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacement/mise à niveau d'un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Ajoutez un ventilateur supplémentaire pour un refroidissement accru du système
- Diminution de la consommation d'énergie et du bruit produit par le ventilateur dans les systèmes dont le ventilateur ne doit pas toujours fonctionner à pleine vitesse

Spécifications techniques

- Conception à roulement à bille Ever Lubricate
- Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches

- Câble répartiteur en Y à PWM inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	4
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille Ever Lubricate

Performance

Débit d'air	33.20 ~ 78.41 CFM
Niveau de bruit	< 17.2 ~ 39 dBA
MTBF	40,000 Hours
TR/M	800 ~ 2200 RPM

Connecteur(s)

Types de connecteur	Molex (4 broches , PWM)
---------------------	-------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle)
---	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
Courant d'entrée	320 mA

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~65 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.6 in [29.5 cm]
Longueur du produit	4.7 in [12 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	4.3 oz [122 g]

Informations d'emballage

Package Length	7.9 in [20.1 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Poids brut	6.6 oz [188 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Ventilateur PC de 120 mm
	Câble en Y à PWM 22 cm

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

