

Ventilateur de processeur Socket 7/370 65 x 60 x 45 mm avec dissipateur thermique et connecteur TX3

Nº de produit: FAN370PRO



Mesurant 65 x 60 x 45 mm, ce ventilateur/refroidisseur de processeur Socket 7/370 est un dissipateur thermique et un ventilateur combinés conçus pour refroidir les processeurs de haut rendement. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est doté d'un dissipateur thermique extra-large combiné avec un moteur DC à roulement à bille sans balai de 6 x 2 cm silencieux. Le ventilateur dispose d'un design de pale de haute efficacité capable de déplacer 0,60 m³/min qui fournit une capacité de refroidissement suffisante pour les processeurs Celeron et Pentium III pouvant atteindre 1,4 GHz. Le refroidisseur de processeur Socket 7/370 est alimenté par une connexion TX3 (3 broches) à l'alimentation de l'ordinateur et est une solution de refroidissement appropriée pour les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6 à n'importe quelle vitesse. Remarque : pour alimenter le processeur Socket 7/370 en utilisant une connexion LP4 (4 broches) à la source d'alimentation, voyez notre câble répartiteur d'alimentation TX3 en Y vers 2 LP4 (CPUFANADAPT).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez un refroidisseur de processeur Socket 370/7/A défectueux ou bruyant
- Compatible avec les processeurs Intel Pentium III et Celeron jusqu'à 1,4 GHz et AMD K6
- Compatible avec les processeurs Duron Socket A AMD jusqu'à 1,2 GHz

Spécifications techniques

- Ventilateur à roulement à bille 60 mm
- Construction du dissipateur thermique en aluminium
- Connecteur de ventilateur Molex standard 3 broches

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateurs	1 - 58 mm
Dimensions du ventilateur	58 x 58 x 20mm (2.3 x 2.3 x 0.7in)
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
Type de dissipateur thermique	Aluminium
Dimensions du dissipateur thermique	58 x 63 x 20mm (2.3 x 2.5 x 0.78in)

Performance

Débit d'air	20.2 CFM
Niveau de bruit	31 dBA
TR/M	4000
Résistance thermique	0.661C/W

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3)
---------------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
Consommation électrique	2.52 W

Caractéristiques

physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 cm]
Poids du produit	4.8 oz [136.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.9 in [9.9 cm]
Largeur du Paquet	3.2 in [8.1 cm]
Hauteur du Paquet	3.0 in [7.5 cm]
Poids brut	5.9 oz [166.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Refroidisseur de processeur à ailettes liées Socket 7 / 370 1 - Paquet de graisse thermique
-----------------------	--

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis