30cm 4-pins Splitterkabel Y-adapter voor Ventilatorvoeding - F/M

Productcode: FAN4SPLIT12



Met de FAN4SPLIT12 ventilatorvoedingsplitterkabel kunt twee 4-polige (PWM) ventilatoren op een moederbordvoedingsconnector aansluiten, waardoor u de koelcapaciteit van uw computer kunt optimaliseren.

Met deze 30 cm lange, 4-polige ventilatorvoedingsplitterkabel kunt u computerbehuizingen plaatsen waar u deze nodig hebt, zodat u de verbinding tussen de computervoedingskabel en de ventilatoren niet hoeft te belasten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

• Splits één moederbord-ventilatorvoedingsconnector eenvoudig in twee 4-polige (PWM) ventilatorconnectors - een voordelige manier om meer ventilatorvoedingsconnectors aan een computersysteem toe te voegen.

• Kabel om twee CPU-ventilatoren aan te sluiten op één voedingsconnector

• Splits één ventilatorvoedingsconnector eenvoudig in twee 4-polige (PWM) ventilatorconnectors

Eigenschappen

- Duurzame constructie
- Stevige (4-pins) PWM-aansluitingen
- Eenvoudig te installeren

Connector(en)		
	Garantiebeleid	Lifetime
	Connector A	1 - Molex (4-polig, PWM)
	Connector B	2 - Molex (4-polig, PWM)
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellengte	12.0 in [304.8 mm]
	Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
	Breedte product	0.6 in [1.4 cm]
	Hoogte product	0.4 in [1.0 cm]
	Gewicht product	0.4 oz [10.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.5 oz [15.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 30cm 4-pins Splitterkabel voor Ventilatorvoeding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.