

60x25mm High Air Flow computer behuizing ventilator met dubbele kogellager met TX3

Product ID: FAN6X25TX3H

Deze 6 cm x 2,5 cm (5000 rpm) computerbehuizing-ventilator helpt oververhitting van computersystemen te voorkomen, en zorgt zo voor meer efficiency en stabiliteit.

De ventilator is voorzien van een TX3-aansluiting en een ingebouwde tachometer die rpm-signalen naar uw moederbord stuurt - een krachtige oplossing die oververhitting en falen van uw systeem kan helpen voorkomen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling

Features

- Dubbele kogellagers
- 3-pins aansluiting met statuspin
- Hoger bedrijfstoerental van 5000 rpm

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal geleiders	3
	Lagertype ventilator	Ball Bearing
Prestaties	Luchtverplaatsing	26.63 CFM
	Geluidsniveau	30 dBA
	Toerental ventilator	5000
Connector(en)	Type connector(en)	Fan (3 pin, TX3)
Voeding	Ingangsspanning	12V DC
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10C to 80C (14F to 176F)
Fysieke eigenschappen	Kleur	Black
	Type behuizing	Plastic
	Kabellengte	9.0 in [2.3 cm]

Lengte product	2.4 in [60 mm]
Breedte product	2.4 in [60 mm]
Hoogte product	1.0 in [25 mm]
Gewicht product	0.9 oz [25 g]

Verpakkingsinformatie	Package Length	6.1 in [1.6 cm]
	Package Width	1.0 in [26 mm]
	Package Height	7.3 in [1.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100 g]

Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	60 mm 3-pins koelventilator
---------------------------------	-------------	-----------------------------

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

