

Ventilateur d'Ordinateur 80 mm avec PWM - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

N° de produit: FAN8025PWM



Le ventilateur PC à PWM 80 mm FAN8025PWM ajoute une solution de refroidissement de l'air efficace aux boîtiers d'ordinateur ou autres boîtiers pour garantir un fonctionnement optimal des composants. Avec la technologie de modulation d'impulsions en durée (PWM), la vitesse du ventilateur peut être contrôlée de manière dynamique par la carte mère pour s'adapter aux conditions d'utilisation, en réduisant la consommation d'énergie et le bruit du ventilateur lorsque le système est inactif, et en fournissant un refroidissement maximal dans des conditions de pleine charge.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Diminution de la consommation d'énergie et du bruit produit par le ventilateur dans les systèmes dont le ventilateur ne doit pas toujours fonctionner à pleine vitesse
- Remplacement/mise à niveau d'un ventilateur PC bruyant ou défectueux
- Ajoutez un ventilateur supplémentaire pour un refroidissement accru du système

Spécifications techniques

- Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches
- Conception à roulement à bille Ever Lubricate
- Câble répartiteur en Y à PWM inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	4
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille Ever Lubricate

Performance

Débit d'air	9.74 ~ 25.02 CFM
Niveau de bruit	< 10 ~ 28 dBA
MTBF	40,000 Hours
TR/M	800 ~ 2500 RPM

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Molex (4 broches , PWM)
---------------------	-----------------------------

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle)
---	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
Courant d'entrée	160 mA
Tension de sortie	12V DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 0~65 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.6 in [295 mm]
Longueur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Largeur du produit	3.1 in [8.0 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	2.4 oz [68.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
Largeur du Paquet	15.6 in [39.6 cm]
Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
Poids brut	3.6 oz [102.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur PC de 80 mm
	1 - Câble en Y à PWM 22 cm

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis