

120x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector

Productcode: FANBOX12



Deze veelzijdige 12cm ventilator is ontworpen voor een breed scala van computerbehuizingen om koele lucht binnen te laten of warme lucht af te voeren – problemen als gevolg van oververhitting van componenten kunnen zo worden voorkomen. De 12cm ventilator met dubbele kogellagers is een stille koeloplossing en beschikt over ventilatorbladen met een hoog rendement en een luchtverplaatsing van 72,94 cfm voor optimale systeemprestaties. Deze veelzijdige koeloplossing kan worden gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de voeding van de computer, en wordt geleverd met 2-jaar garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computer voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- Dubbele kogellagers
 - LP4 Molex voedingsaansluitingen
-

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	2
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	72.94 CFM
Geluidsniveau	30 dBA
Toerental ventilator	2000

Connector(en)

Type connector(en)	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
-----------------	--------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C
---------------------	---------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	12.0 in [30.5 cm]
Lengte product	4.7 in [12.0 cm]
Breedte product	1.0 in [25.0 mm]
Hoogte product	4.7 in [12.0 cm]
Gewicht product	4.4 oz [125.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.0 in [20.3 cm]
----------------	------------------



Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.2 oz [177.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	12cm ventilator
	Bevestigingsschroeven

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

