

120x25mm Dual Ball Bearing Computer Case Fan w/ LP4 Connector

Produkt ID: FANBOX12



This versatile 12cm PC case fan is designed to fit a broad range of computer case designs, to circulate cool air into the case, or exhaust warm air out - preventing problems due to overheating components.

A quiet cooling solution, the 12cm dual ball-bearing case fan features a high efficiency blade design that's capable of moving 72.94 CFM throughout the computer case, helping to optimize system performance.

This broadly compatible PC cooling solution can be powered through a simple LP4 connection to the computer power supply, and is backed by StarTech.com's 2-year warranty.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Replace a noisy or failed computer case fan
- Install into a computer to increase air flow and cooling

Funktioner

- Dual ball bearing design

- Inline LP4 power connectors

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Antal ledare	2
Fläktlagerstyp	Kullager

Prestanda

Luftflödes hastighet	72.94 CFM
Bullernivå	30 dBA
Fläkt rpm	2000

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)
	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power)

Ström

Inspänning	12V DC
Utspänning	12V DC

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 80°C
-----------------	---------------

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Kabellängd	12.0 in [304.8 mm]
Produktlängd	4.7 in [12.0 cm]
Produktbredd	1.0 in [2.5 cm]
Produkthöjd	4.7 in [12.0 cm]
Produktvikt	4.4 oz [125.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.1 in [20.7 cm]
Paketets bredd	5.7 in [14.5 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	6.4 oz [182.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 12cm Case Fan
	4 - Mounting Screws

Warranty
Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.