

80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en TX3 Connector

Productcode: FANBOX2



Deze veelzijdige ventilator heeft afmetingen van 8cm x 8cm x 2,5 cm en is ontworpen voor een breed scala van computerbehuizingen. Het verbetert de interne luchtverplaatsing binnen de computerbehuizing door koele lucht de behuizing in te blazen of warme lucht af te voeren uit de computer. De 8cm ventilator met dubbele kogellagers is een stille koeloplossing en beschikt over ventilatorbladen met een hoog rendement en een luchtverplaatsing van 32 cfm. Deze veelzijdige koeloplossing kan worden gevoed via een eenvoudige 3-pins TX3-aansluiting op de voeding van de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- Dubbele kogellagers

- 3-polige TX3 voedingsconnector

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	3
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	37.3 CFM
Geluidsniveau	33 dBA
MTBF	56,609 hours
Toerental ventilator	3000

Connector(en)

Type connector(en)	1 - Molex-ventilator (3-polig, TX3)
--------------------	-------------------------------------

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
Ingangsstroom	0.16
Vermogensopname	1.92W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to 80
---------------------	-----------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.1 in [80 mm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	3.1 in [8 cm]
Gewicht product	2.5 oz [70 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.6 in [14.3 cm]
Package Width	3.7 in [9.5 cm]
Package Height	1.3 in [3.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.6 oz [102.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 8cm ventilator
	4 - Bevestigingsschroeven

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.