

92x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector

Productcode: FANBOX92



Deze 9,2cm x 9,2cm x 2,5cm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers is een extra koelventilator geschikt voor de meeste computers. De ventilator laat warme lucht uit of circuleert koele lucht in de pc-behuizing, zodat het oververhitten van componenten kan worden vermeden. Een stille borstelloze gelijkstroommotor op kogellagers in combinatie met hoogefficiënte ventilatorbladen zorgen voor een luchtverplaatsing van 39,35 cfm. De ventilator wordt gevoed via een standaard LP4-connector (harde schijf voedingsaansluiting).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computerbehuizing voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- 92mm ventilator op dubbele kogellagers
- LP4 Molex voedingsaansluitingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	2
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	39.35 CFM
Geluidsniveau	26 dBA
Toerental ventilator	2200

Connector(en)

Type connector(en)	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
-----------------	--------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C
---------------------	---------------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.6 in [92 mm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	3.6 in [9.2 cm]
Gewicht product	2.9 oz [82 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
-------------------	---

Lengte Verpakking	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	3.8 in [9.7 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 oz [112.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 92mm ventilator
	4 - Bevestigingsschroeven

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.