

80x25mm Ventilator voor Computerbehuizing met Dubbele Kogellagers en LP4 Connector

Productcode: FANBOX



Deze veelzijdige ventilator is ontworpen voor een breed scala van computerbehuizingen om koele lucht binnen te laten of warme lucht af te voeren – problemen als gevolg van oververhitting van componenten kunnen zo worden voorkomen. Deze zeer stille 8cm ventilator is voorzien van borstelloze kogellagers en ventilatorbladen met een hoog rendement, die samen zorgen voor een bijna geruisloze luchtverplaatsing van 37 cfm. Deze veelzijdige koeloplossing kan worden gevoed via een eenvoudige LP4-aansluiting op de voeding van de computer.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een luidruchtige of defecte ventilator
- Installeer in een computer voor meer ventilatie en koeling

Eigenschappen

- Dubbele kogellagers
- LP4 Molex voedingsaansluitingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Aantal geleiders	2
Lagertype ventilator	Kogellager

Prestaties

Luchtverplaatsing	37.27 CFM
Geluidsniveau	33 dBA
MTBF	56.609 uur
Toerental ventilator	3000

Connector(en)

Type connector(en)	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)
	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power)

Voeding

Ingangsspanning	12V DC
Ingangsstroom	0.16

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to 80
---------------------	-----------

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.1 in [80 mm]
Breedte product	1.0 in [2.5 cm]
Hoogte product	3.1 in [8 cm]
Gewicht product	2.6 oz [73 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	4.4 in [11.2 cm]
Package Width	3.9 in [9.8 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 8cm ventilator
	4 - Bevestigingsschroeven

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.