Ventilador para CPU Socket 7/370 de 50x50x41mm con Disipador de Calor y Conectores TX3 y LP4

ID del Producto: FANP1003LD

El ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimiza la disipación y remoción del calor gracias a la combinación de un gran disipador de calor de aluminio y un ventilador sin cepillo con sistema de rodamiento de bolas de 5cm que generan las condiciones operativas adecuadas para el CPU.

El ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 constituye una solución de enfriamiento ampliamente compatible que ofrece refrigeración silenciosa a Celerons Socket 370(PPGA), Pentiums Socket 7, chips AMD K6, K6-2 y Cyrix y que es accionado mediante una conexión TX3 (3-cables) conectada a la fuente de alimentación del ordenador o a la placa base (conexión directa). Cuando el ventilador es accionado directamente desde la placa base es posible monitorear la velocidad y el estado operativo y así lograr un óptimo rendimiento.

Capaz de expulsar hasta 8,84 CFM de aire del CPU, el ventilador para CPU Socket 7/Socket 730 ofrece un diseño de aspas de alta eficiencia.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Tipo de Socket: Socket 7 y Socket 370

• VIA : C3, Cyrix III y Cyrix MII hasta 500 MHz

• Intel : Celeron hasta 500 MHz

• AMD : Serie K-6 hasta 500 MHz

• Permite reemplazar el enfriador OEM o el ensamble fallado de un ventilador con disipador de calor para Socket 7/370

Características

• Disipador de calor de aluminio

• Ventilador con rodamiento de bolas de 50mm

• Clip de retención de metal sólido

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Dimensiones del Ventilador	50 x 50 x 12.7mm 2 x 2 x 0.5in
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Rodamiento de bola
	Tipo de Disipador de Calor	Aluminio
	Dimensiones del Disipador de Calor	50 x 50 x 22mm 2 x 2 x 0.85in
Rendimiento		
	Velocidad de Flujo de Aire	8.84 CFM
	Nivel de Ruido	28 dBA
	RPM	4500
	Resistencia Térmica	0.998C/W
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - Ventilador Molex (3 pines, TX3)

Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	12V DC
	Tensión de Salida	12V DC
	Consumo de Energía	1.08 W
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	1.9 in [49 mm]
	Ancho del Producto	1.6 in [4 cm]
	Altura del Producto	1.9 in [4.9 cm]
	Peso del Producto	2.9 oz [81 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	3.3 in [8.3 cm]
	Ancho de la Caja	2.3 in [5.9 cm]
	Altura de la Caja	2.2 in [5.5 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.1 oz [116.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Ventilador para CPU Pentium/K6/Celeron 3 Hilos
		1 - Cable Adaptador Molex de 3 pines a LP4 doble
		1 - Pack de Compuesto Térmico
Información Acerca de la Garantía		

Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.