

Ventilateur de processeur Socket 7/370 de 50 x 50 x 41 mm avec dissipateur thermique, TX3 et LP4

N° de produit: FANP1003LD



Le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 de StarTech.com optimise le retrait et la dissipation de la chaleur en combinant un grand dissipateur thermique en aluminium avec un ventilateur à double roulement à bille sans balai, ce qui permet d'assurer des conditions de fonctionnement optimales pour votre unité centrale. Solution de refroidissement pour unité centrale compatible de façon générale, le ventilateur de l'unité centrale Socket 7/Socket 730, offre un refroidissement silencieux pour les puces Celerons Socket 370 (PPGA), Socket 7 Pentiums, AMD K6, K6-2 et Cyrix ; elle est alimentée grâce à une connexion TX3 (3 broches) soit au bloc d'alimentation, soit à la carte mère (en direct). Lorsque l'alimentation est faite directement à partir de la carte mère, la vitesse du ventilateur et l'état de fonctionnement peuvent être surveillés pour un rendement idéal. Capable d'évacuer jusqu'à 8,84 pi3/min d'air de l'unité centrale, le ventilateur de processeur Socket 7/Socket 730 est doté de pale de ventilateur à haute efficacité.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Type de Socket : Socket 7 et Socket 370
- PAR : C3, Cyrix III et Cyrix MII jusqu'à 500 MHz
- Intel : Celeron jusqu'à 500 MHz

- AMD : Séries K-6 jusqu'à 500 MHz
- Remplacez le refroidisseur original du fabricant en stock ou un ventilateur de dissipateur thermique Socket 7/370 défectueux

Spécifications techniques

- Dissipateur thermique en aluminium
- Ventilateur à roulement à bille de 50 mm
- Clip de rétention en métal massif

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Dimensions du ventilateur	50 x 50 x 12.7mm 2 x 2 x 0.5in
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
Type de dissipateur thermique	Aluminium
Dimensions du dissipateur thermique	50 x 50 x 22mm 2 x 2 x 0.85in

Performance

Débit d'air	8.84 CFM
Niveau de bruit	28 dBA
TR/M	4500
Résistance thermique	0.998C/W

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3)
---------------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
------------------	--------

Tension de sortie	12V DC
Consommation électrique	1.08 W

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	1.9 in [49 mm]
Largeur du produit	1.6 in [4 cm]
Hauteur du produit	1.9 in [4.9 cm]
Poids du produit	2.9 oz [81 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.3 in [8.3 cm]
Package Width	2.3 in [5.9 cm]
Package Height	2.2 in [5.5 cm]
Poids brut	4.1 oz [116.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur de processeur 3 broches pour Pentium / K6 / Celeron
	1 - Câble adaptateur 3 broches vers deux LP4 Molex
	1 - Paquet de pâte thermique

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis