


USB 3.0 Multimedia Flash geheugen kaartlezer - memory card reader

Productcode: FCREADHCU3



Met de FCREADHCU3 USB 3.0 geheugen kaartlezer kunt u gemakkelijk lezen en schrijven van en naar een verscheidenheid aan gangbare typen memory cards (CompactFlash®, Secure Digital®, Memory Stick®) via een snelle USB 3.0-verbinding. De USB 3.0-verbinding, die 10 keer sneller is dan de USB 2.0-standaard, zorgt ervoor dat het overzetten van grote bestanden veel sneller gaat, terwijl het nog steeds achterwaarts compatibel is met USB 2.0 voor gebruik met oudere systemen. Deze compacte en lichte externe kaartlezer biedt een draagbare, handige oplossing voor het gebruik van allerlei typen geheugenkaarten. Het is gemakkelijk te gebruiken en te installeren, zonder dat er drivers of software voor nodig is.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Laptopgebruikers die verschillende typen geheugenkaarten willen gebruiken
- Professionals die het meeste willen halen uit hun snelle geheugenkaarten via USB 3.0 in plaats van USB 2.0

Eigenschappen

- Compatibel met verschillende typen geheugenkaarten, zoals CompactFlash®, SecureDigital® en MemoryStick®
- SuperSpeed USB 3.0-interface met overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s
- Rechtstreeks gevoed via de USB-poort
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0-systemen
- LED-indicator voor aan/uit
- Compact uitgevoerd in licht kunststof
- Geen installatie van drivers of software nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Chipsetcode	Genesys Logic - GL3220

Prestaties

Type opslagmedium	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/multimediakaart) M2 (geheugenstick micro) MS MG (geheugenstick met MagicGate) MS/MS Pro (geheugenstick/geheugenstick Pro) RS-MMC (Reduced Size multimediakaart) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
-------------------	---

CF (Compact Flash I Card)

Connector(en)		
Type connector(en)	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)	
Externe poorten	1 - CompactFlash (50-pins) slot	
	1 - Geheugenstick / geheugenstick per sleuf	
	1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot	
	1 - SD-/MMC-sleuf	
Software		
Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Speciale opmerkingen / vereisten		
Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB-poort	
Indicatoren		
LED-indicatoren	1 - Power	
Voeding		
Voedingsbron	Gevoed via USB	
Ingangsspanning	100 - 240 AC	
Ingangsstroom	0.8 A	
Uitgangsspanning	5 DC	
Uitgangsstroom	4 A	
Vermogensopname	20	
Gebruiksomgeving		
Bedrijfstemperatuur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)	
Opslagtemperatuur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)	
Vochtigheid	5% - 90% rel. luchtvochtigheid	

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	3.3 in [8.5 cm]
Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
Hoogte product	0.8 in [2.0 cm]
Gewicht product	1.9 oz [54.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.1 oz [172.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB 3.0-kaartlezer
	1 - USB 3.0-kabel
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.