

USB 3.0 multimedia-flashminneskortläsare

Produkt ID: FCREADHCU3



FCREADHCU3 USB 3.0 kortläsaren ger läs- och skrivåtkomst till många olika populära format av flashminneskort (CompactFlash®, SecureDigital®, Memory Stick®) till en enda enhet över en USB 3.0-anslutning med hög hastighet.

Anslutning över USB 3.0, vilket är upp till 10 gånger snabbare än USB 2.0, gör dataöverföringar mycket snabbare och eftersom USB 3.0 är bakåtkompatibelt med USB 2.0 garanteras kompatibilitet med äldre system.

Denna lätta, kompakta och externa kortläsare är en portabel, praktisk och lättanvänd lösning för åtkomst till många olika typer av flashminneskort/mediakort som inte behöver någon installation av program eller drivrutiner.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Användare med en bärbar dator som vill få tillgång till en eller flera typer av minneskort
- Proffs som vill få tillgång till sina flashminneskort med hög hastighet genom USB 3.0 istället för USB 2.0

Funktioner

- Kompatibel med olika CompactFlash®, SecureDigital®- och MemoryStick®-flashminnen
- SuperSpeed USB 3.0-värdgränssnitt med stöd för överföringshastigheter på upp till 5 Gbps
- Strömförses direkt från USB-porten
- Bakåtkompatibel med USB 2.0-datorer
- LED-strömindikator
- Kompakt design och plastkonstruktion med låg vikt
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3220

Prestanda

Minnesmediatyp	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo CF (Compact Flash I Card) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick med MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
----------------	--

Kontakt(er)



Kontakttyp(er)	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Externa portar	SD-/MMC-plats CompactFlash-plats (50-stifts) MiniSD / MicroSD / MMC Slot Memory Stick/Memory Stick Pro-plats

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
-----------------------	----------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
-----------------	-------

Ström


Power Source	Strömförsörjd via USB
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Strömförbrukning	20

Miljö

Drifttemperatur	-40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast



Produktlängd	3.3 in [85.0 mm]
Produktbredd	2.2 in [55.0 mm]
Produkt höjd	0.8 in [20.0 mm]
Produktvikt	1.9 oz [54.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.3 in [32.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.0 oz [169.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	USB 3.0-kortläsare
	USB 3.0-kabel
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

