

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

ID del Producto: FCREADMICRO3



La tarjeta lectora multimedia USB 3.0, modelo FCREADMICRO3, ofrece acceso rápido a los formatos de tarjeta de memoria más comunes, desde cualquier computador con puerto USB (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Adecuada para acceder rápidamente a cualquier tarjeta de memoria desde prácticamente cualquier dispositivo multimedia (por ejemplo: cámaras digitales, reproductores MP3, etc.), esta versátil tarjeta lectora soporta los tipos de tarjeta más comunes, incluidos:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC y MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo

- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo, modo 8 bits.

Accesorio ideal para cualquier computador de escritorio o notebook, esta lectora de tarjetas de memoria de tamaño de bolsillo es liviana, portátil y está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Usuarios de dispositivos móviles/viajeros que necesitan un lector de tarjeta compacto y liviano que sea lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo
- Ideal para fotógrafos que necesitan transferir archivos con frecuencia desde la tarjeta de memoria de la cámara a un ordenador
- De gran utilidad para transferir archivos hacia y desde una gran variedad de dispositivos portátiles, cada uno con un formato de tarjeta de memoria diferente

Características

- **FÁCIL DE USAR:** Compatible con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS (iPhone 15 [Plus/Pro/Max] y superiores) - Compatible con USB 2.0/1.1/1.0 - Ideal para guardar, editar y transferir contenido en aplicaciones de vídeo, fotos y redes sociales
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD:** Funciona con tarjetas de alta capacidad (SDHC/microSDHC), de capacidad ampliada (SDXC/microSDXC), MMC-plus y MS-Pro - Cuando se utiliza con adaptadores (no incluidos) el dispositivo admite MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
- **LECTOR MULTITARJETAS USB 3.0:** Acceda a los formatos más populares desde un puerto USB-A de su ordenador - Incluye una ranura Secure Digital (SD)/(MMC), 1x microSD/TF, 1x Memory Stick (MS) - Compatible con SD 3.01 y UHS-I - USB 3.2/3.1 Gen 1 (5Gbps)

- **ACCESO SIMULTÁNEO A LAS RANURAS:** Cuenta con Dual LUN (Logical Unit Number) que permite leer al mismo tiempo un pendrive y una tarjeta SD/MicroSD - La ranura SD y microSD comparten un único LUN y se da prioridad a la ranura microSD
- **COMPACTO Y PORTÁTIL:** Se alimenta por el bus USB y posee un diseño compacto similar al de una Unidad flash USB: 72x23x15mm - Debido a su profundidad compacta, la ranura SD no admite la protección de interruptor de escritura/reescritura en tarjetas SD

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5307

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbit/s
Tipo de Memoria Multimedia	micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
	Memory Stick
	M2 (Memory Stick Micro)
	Multi Media Card
	RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)

MS Micro (Memory Stick Micro)

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Puertos Externos	1 - Ranura Memory Stick / Memory Stick Pro
	1 - Ranura SD / MMC
	1 - MicroSD

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tensión de Entrada	5V DC
Tensión de Salida	5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR<80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.8 in [7.2 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	0.5 oz [15.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [3.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.8 oz [108.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador de lector de tarjetas de memoria multimedios USB 3.0
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.