

Lector USB 3.0 Super Speed Compacto de Tarjetas de Memoria Flash SD MicroSD MS para PC Mac

Product ID: FCREADMICRO3



La tarjeta lectora multimedia USB 3.0, modelo FCREADMICRO3, ofrece acceso rápido a los formatos de tarjeta de memoria más comunes, desde cualquier ordenador con puerto USB (rendimiento óptimo con USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Adecuada para acceder rápidamente a cualquier tarjeta de memoria desde prácticamente cualquier dispositivo multimedia (por ejemplo: cámaras digitales, reproductores MP3, etc.), esta versátil tarjeta lectora soporta los tipos de tarjeta más comunes, incluidos:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC y MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo
- MS-PRO Duo
- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo, modo 8 bits.

Accesorio ideal para cualquier ordenador portátil o de sobremesa, esta lectora de tarjetas de memoria de tamaño de bolsillo es liviana, portátil y está avalada por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal para fotógrafos que necesitan transferir archivos con frecuencia desde la tarjeta de memoria de la cámara a un ordenador
- De gran utilidad para transferir archivos hacia y desde una gran variedad de dispositivos portátiles, cada uno con un formato de tarjeta de memoria diferente
- Usuarios de dispositivos móviles/viajeros que necesitan un lector de tarjeta compacto y liviano que sea lo suficientemente pequeño como para caber en un bolsillo

Features

- Interfaz USB 3.0 host de alta velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 5 Gbps
- Soporte para los siguientes formatos: Secure Digital (SD), MultiMedia Card (MMC), Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash), SDHC, SDXC, RS-MMC, Mobile-MMC y MMC-micro, Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS-PRO), MS Duo, MS-PRO Duo, Memory Stick XC, Micro-MS (M2), y MSPRO-HG Duo de modo 8 bits
- Diseño ultracompacto y peso liviano
- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Soporta Plug and Play y con Hot-Swap

Hardware	Warranty	2 Years
	Interfaz	USB 3.0
	Tipo de Bus	USB 3.0
	ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTS5307
Rendimiento	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbit/s
	Tipo de Memoria Multimedia	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
	Tipo de Memoria Multimedia	Memory Stick M2 (Memory Stick Micro)
	Tipo de Memoria Multimedia	Multi Media Card
	Tipo de Memoria Multimedia	RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
	Tipo de Memoria Multimedia	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	Tipo de Memoria Multimedia	HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	Tipo de Memoria Multimedia	MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
	Tipo de Memoria Multimedia	MS Micro (Memory Stick Micro)
	Tipo de Memoria Multimedia	
	Tipo de Memoria Multimedia	
	Tipo de Memoria Multimedia	
	Tipo de Memoria Multimedia	

Multimedia

Conector(es)	Tipo(s) de Conector(es)	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Puertos Externos	SD / MMC Slot
	Puertos Externos	Memory Stick / Memory Stick Pro Slot
	Puertos Externos	MicroSD
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR<80%
Características Físicas	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Plastic
	Longitud del Producto	2.8 in [72 mm]
	Ancho del Producto	0.9 in [23 mm]
	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Peso del Producto	0.5 oz [15 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	6.9 in [1.8 cm]
	Ancho de la Caja	5.6 in [1.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.7 oz [104 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Adaptador de lector de tarjetas de memoria multimedios USB 3.0
	Incluido en la Caja	Manual de Instrucciones

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.