

USB 3.0 extern multimedia-flashminneskortläsare - SDHC MicroSD

Produkt ID: FCREADMICRO3



FCREADMICRO3 multimedia-kortläsaren med USB 3.0 ger snabb åtkomst till de vanligaste formaten på minneskort från en dator med en USB-port (optimal prestanda från USB 3.0, bakåtkompatibel med USB 2.0).

Denna mångsidiga mediakortläsare ger snabb åtkomst till minneskort från i stort sett vilken bärbar mediaenhet som helst (t.ex. digitalkameror, MP3-spelare m.m.) och stöder de populäraste korttyperna, som:

- Secure Digital (SD)
- Multi-Media Card (MMC)
- Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)
- SDHC
- SDXC
- RS-MMC
- Mobile-MMC och MMC-micro
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick PRO (MS-PRO)
- MS Duo
- MS-PRO Duo

- Memory Stick XC
- Micro-MS (M2)
- MSPRO-HG Duo 8-bit-läge.

Den lätta och bärbara minneskortläsaren i fickstorlek är det idealiska tillbehöret till den bärbara eller stationära datorn och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- För mobila användare/resenärer som vill ha en lätt och kompakt minneskortläsare som får plats i fickan
- För fotografer som ofta för över filer från kamerans minneskort till en dator
- För att föra över filer till och från många olika bärbara enheter med olika minneskortformat

Funktioner

- **USB 3.0 MULTIKORTLÄSARE:** Få åtkomst till de mest populära minneskortformaten från en USB-A-port på din dator; Fungerar med 1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC), 1x microSD/TF, 1x Memory Stick (MS); Stöd för SD 3.01 och UHS-I; USB 3.2/3.1 Gen 1 (5 Gbps)
- **KOMPAKT OCH PORTABEL:** Kortläsaren drivs med USB-buss och har en kompakt design som liknar ett USB-minne: 72 x 23 x 15 mm; På grund av dess kompakta djup stöder SD-kortplatsen inte skriv-/omskrivningväxlingskydd på SD-kort
- **BRED KOMPATIBILITET:** Arbetar med hög kapacitet (SDHC/microSDHC), utökad kapacitet (SDXC/microSDXC), MMC-plus & MS-Pro-kort; Vid användning med adaptrar (ingår ej) stöder enheten MMCmobile, RS-MMC, MMC micro, miniSD
- **LÄTT ATT ANVÄNDA:** Stöder Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android; Kompatibel med USB 2.0/1.1/1.0; Perfekt för att spara, redigera och överföra innehåll i videografi, fotografi, podcasting, YouTube och sociala medier
- **SAMTIDIG PLATSÅTKOMST:** Minneskortläsare har Dual LUN (logiskt enhetsnummer) så att minneskortet och SD/MicroSD-kortet kan läsas samtidigt; SD- och microSD-kortplatsen delar en enda LUN och prioritet ges till microSD-kortplatsen

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Chipset-ID	Realtek - RTS5307

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbit/s
Minnesmediatyp	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo Memory Stick M2 (Memory Stick Micro) Multimedia-kort RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) SDHC (Secure Digital High Capacity) HS-MMC, HC-MMC (multimedia-kort med hög hastighet/hög kapacitet) SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity) MS Micro (Memory Stick Micro)

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps)
Externa portar	Memory Stick/Memory Stick Pro-plats SD-/MMC-plats MicroSD



Mjukvara	OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
<hr/>		
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	< 80 % R.H.
<hr/>		
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	2.8 in [72 mm]
	Produktbredd	0.9 in [23 mm]
	Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
	Produktvikt	0.5 oz [15 g]
<hr/>		
Förpackning	Package Length	6.9 in [17.5 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32 mm]
	Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [104 g]
<hr/>		
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	Adapter för multimedia-minneskortläsare med USB 3.0 Instruktionsbok
<hr/>		

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

