

## USB 3.0 multi-flashminneskortläsare/skrivare med USB-C - SD, microSD, CompactFlash

Produkt ID: FCREADU3C



Denna multi-kortläsare/skrivare sparar dig tid och hjälper dig arbeta effektivare när du arbetar med olika flashmedia så att du kan föra över och säkerhetskopiera filer snabbt. Den stöder SD™- (Secure Digital), microSD™- och CompactFlash®-kort och ansluter till USB-C™-porten på din surfplatta, smarttelefon, bärbara dator eller stationära dator.

Multi-kortläsaren gör det enkelt att ladda upp foton, video och andra filer som du har sparat på dina minneskort för snabb åtkomst genom USB 3.0 (även känd som USB 3.1 Gen 1) med filöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Läsaren ger effektivare arbetsflöde för kreativa proffs som till exempel fotografer och videoskopare. Den hjälper dig öka din produktivitet genom att spara tid när du laddar upp råa bilder eller redigerar video och foton och säkerhetskopierar filer.

Kortläsaren är även bakåtkompatibel med USB 2.0 för garanterad kompatibilitet med äldre system.

Denna multi-kortläsare ger dig flexibiliteten och bekvämligheten att nå flera olika minneskort. Den ger dig läs- och skriv-åtkomst till i stort sett vilket format som helst av flashmediakort från dina digitalkameror med stöd för SD-, SDHC™- (Secure Digital High Capacity), SDXC™- (Secure Digital Extended Capacity), microSD- och CompactFlash-kort. Du kan enkelt granska filer eller säkerhetskopiera och arkivera data från din smarttelefon, surfplatta, bärbara dator eller annan USB Type-C-kapabel enhet. De tre minneskortportarna för SD-, microSD- och Compact Flash-kort är hot-swapbara för extra flexibilitet.

Kortläsaren är en bärbar lösning för åtkomst till olika minneskort var du än är. Med sin lilla formfaktor får den enkelt plats i fickan, rygsäcken, portfölj eller datorväskan. Med den inbyggda USB Type-C-kabeln kan du snabbt ansluta till en dator eller packa ner den snabbt när du är klar med den utan att behöva ta med dig en extra kabel. Kortläsaren strömförses direkt från USB-porten och stöder plug-and-play-installation utan att installation av drivrutiner eller program behövs.

FCREADU3C täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- För över foton, videor eller andra filer från dina SD-, microSD- och CompactFlash-kort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator eller annan enhet
- Få bättre effektivitet när du arbetar med olika minneskort - idealisk för kreativa proffs inklusive fotografer, videoskopare och grafiska designers

### Funktioner

- För över foton, videor, musik och andra filer till och från ditt minneskort till din USB-C-kapabla surfplatta, bärbara dator, smarttelefon eller stationära dator.
- Multi-kortläsare och -skrivare stöder Secure Digital-, microSD- och CompactFlash-kort
- Stöder USB 3.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps (USB-driven)
- Kompatibel med Thunderbolt 3 USB-C-port
- Kompakt, bärbar design med elegant hölje i borstat aluminium
- Bakåtkompatibel med USB 2.0
- Ingen installation av drivrutiner eller program behövs

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.0
Busstyp	USB 3.0
Chipset-ID	Realtek - RTS5309

---

#### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Minnesmediatyp	SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)



SDHC (Secure Digital High Capacity)  
 SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)  
 microSD (Micro Secure Digital)  
 microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)  
 microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)  
 CF (Compact Flash I Card)

---

Kontakt(er)

Enhetskontakter	microSD SD / MMC CompactFlash-plats (50-stifts)
Värdkontakter	USB Type-C (24-stifts) USB 3.0 (5Gbps)

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Särskilda  
anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-port
-----------------------	----------------------

---

Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)
Luftfuktighet	5% ~ 90% RH

---

Utseende

Färg	Silver & Black
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Kabellängd	7.9 in [20 cm]
Produktlängd	2.7 in [68.0 mm]
Produktbredd	2.5 in [64.0 mm]



Produkt höjd	0.6 in [14.0 mm]
Produkt vikt	2.4 oz [67.0 g]

---

Förpackning

Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	5.1 in [12.9 cm]
Package Height	1.2 in [31.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.7 oz [104.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	multi-kortläsare och -skrivare snabbstartsguide
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

