

## USB 3.0-multimedia-flashminneskortläsare med USB 3.0-hubb med 2 portar & USB-port för snabbbladdning

Produkt ID: FCREADU3HC



FCREADU3HC USB 3.0-kortläsaren låter dig montera de vanligaste sorterna av mediakort snabbt till din stationära eller bärbara dator genom en USB 3.0-port. Kortläsaren stöder de vanligaste formaten på masslagringsenheter, inklusive CompactFlash®,- SecureDigital®- och MemoryStick®-kort, och är därför den perfekta lösningen med hög bandbredd för din foto- och video-arbetsstation.

Kortläsaren är ett perfekt tillägg till din USB-kapabla dator eftersom den är bakåtkompatibel med USB 2.0- och USB 1.1-datorsystem.

Kortläsaren håller även dina surfplattor och smarttelefoner laddade och sparar tid med den inbyggda USB 2.0-porten för snabbbladdning som laddar dina mobila enheter som till exempel Apple iPad® & iPhone® och Android-enheter lika snabbt som om de var anslutna till ett vägguttag. . Denna snabbbladdningsport är särskilt designad för kompatibilitet med många olika surfplattor och smarttelefoner.

Kortläsaren låter dig även ansluta flera USB 3.0-enheter till datorn genom samma snabba USB-värdanslutning med en inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar.

FCREADU3HC USB 3.0-kortläsaren täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Få åtkomst till minneskort från din bärbara dator

- För över snabbt eller redigera foton och video från minneskortet till datorn med hastigheten från USB 3.0
- Synka din mobila enhet med datorn och ladda snabbare än laddning direkt från datorn

## Funktioner

- Kompatibel med olika CompactFlash®, SecureDigital®- och MemoryStick®-flashminnen
- USB-port för snabbbladdning laddar mobila enheter snabbare än en standard USB-port
- Inbyggd USB 3.0-hubb med 2 portar
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Universell strömadapter medföljer

---

### Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Busstyp	USB 3.0
Chipset-ID	Genesys Logic - GL3520

---

### Prestanda

Minnesmediatyp	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) SDHC (Secure Digital High Capacity) microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card) M2 (Memory Stick Micro) MS MG (Memory Stick med MagicGate) MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro) RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card) MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
----------------	--

Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)

CF (Compact Flash I Card)

---

Kontakt(er)

Kontakttyp(er)	USB Type-B (9-stifts) USB 3.0
Externa portar	USB 3.0 A (Snabbladdning, 9-stifts) USB Type-A (9-stifts) USB 3.0 (5 Gbps) SD-/MMC-plats MicroSD CompactFlash-plats (50-stifts) MiniSD / MicroSD / MMC Slot

---

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

---

Indikatorer

LED-indikatorer	Ström
-----------------	-------

---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.8 A
Utspänning	5 DC
Utström	4 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	C
Strömförbrukning	20

---

Miljö

Drifttemperatur	-10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 90%

---

Utseende

Produktlängd 4.4 in [11.1 cm]  
 Produktbredd 2.4 in [60 mm]  
 Produkthöjd 1.0 in [26 mm]  
 Produktvikt 3.8 oz [108 g]

---

Förpackning

Package Length 6.2 in [15.8 cm]  
 Package Width 5.2 in [13.3 cm]  
 Package Height 2.8 in [70 mm]  
 Fraktvikt (förpackning) 16.4 oz [465 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet  
 USB 3.0-minneskortläsare  
 USB 3.0-kabel  
 universell strömadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)  
 Instruktionsbok

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

