

Lector de Tarjetas de Memoria Flash USB OTG para Dispositivos Móviles - Con soporte para Tarjetas SD y MicroSD

ID del Producto: FCREADUOTGDB



Ahora puede acceder rápidamente a fotos, videos y datos de una tarjeta MicroSD™, tarjeta SD™ o un dispositivo USB de almacenamiento, mediante el uso de su tablet o smartphone equipado con Micro USB OTG ("On-The-Go", portátil). Este compacto lector de tarjetas de memoria con conector estilo "dongle" (llave) es compatible con cualquier dispositivo móvil equipado con OTG, como Samsung Galaxy™, Sony Xperia™ y HTC®, así como otros tablets y smartphones equipados con Micro USB.

Este versátil lector de tarjetas de memoria permite el rápido acceso a los datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, lo cual amplía la capacidad de su smartphone o tablet. Este lector de tarjeta permite un uso flexible, ya que es posible la fácil conexión con su tablet o smartphone, sin importar el lugar en el cual se encuentre situado el conector Micro USB en el dispositivo.

El lector de tarjeta OTG facilita el uso compartido de imágenes y videos de alta calidad. Ahora puede tomar videos o fotos con su cámara digital de alta gama y luego conectar la tarjeta de memoria en su smartphone para visualizar al instante las imágenes o subirlas y compartirlas en Facebook, Twitter o Instagram. Este lector de tarjetas de memoria de peso liviano y tamaño bolsillo es el accesorio ideal para su smartphone, tablet u ordenador portátil. Se puede llevar sin problemas dentro de la bolsa de transporte de su laptop o cámara, lo cual facilita su portabilidad.

El lector de tarjetas de memoria también incluye un puerto USB 2.0 totalmente funcional que permite conectar dispositivos USB, como una unidad de memoria (Flash) USB, un ratón o un teclado a su dispositivo móvil equipado con OTG. El conector estilo "dongle" (llave) también posibilita la alimentación USB CC, lo cual permite al adaptador y smartphone o tablet conectados acceder a los datos del dispositivo de almacenamiento USB conectado, como una caja USB de unidad DD de 2.5", a fin de ampliar el almacenamiento de datos.

El modelo FCREADUOTGDB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Visualice las fotos de su tablet o smartphone con tan solo conectar al mismo la tarjeta SD de su cámara
- Comparta el contenido de cualquier tarjeta SD mediante el uso de su tablet o un smartphone
- Conecte un dispositivo USB como, por ejemplo, un teclado o unidad de memoria (Flash) a su smartphone o tablet
- Amplíe el almacenamiento de datos mediante la conexión del adaptador y smartphone o tablet a un dispositivo USB de almacenamiento conectado, como un gabinete USB de unidad de disco DD de 2.5"
- Acceda a archivos multimedia, como videos o películas, almacenados en un gabinete externo

Características

- Acceda a datos almacenados en tarjetas SD o Micro SD, o dispositivos USB de almacenamiento, usando su tablet o smartphone equipado con OTG ("On-the-Go", portátil)
- Este compacto y portátil lector de tarjetas se conecta directamente con su tablet o smartphone
- Compatible con SD (SD, SDHC, SDXC, MMC) y MicroSD (MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC)
- Instalación plug-and-play
- Lector con conector estilo "dongle" (llave), con cable Micro-USB OTG integrado, a fin de facilitar el uso flexible
- El puerto USB 2.0 funciona con unidades de memoria USB (Flash) y gabinetes de unidades de almacenamiento externo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Interfaz	USB 2.0
Tipo de Bus	USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL823U

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Compatibilidad con UASP	No
Capacidad Máxima de la Unidad	Sometido a pruebas con tarjetas MSD de hasta 64 GB
Tipo de Memoria Multimedia	Tarjeta Secure Digital
	SDHC (Secure Digital High Capacity)
	SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
	microSD
	micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
	microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
	1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
Puertos Externos	1 - Ranura SD / MMC
	1 - MicroSD

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indicadores

Indicadores LED	1 - Alimentación
	1 - Enlace/actividad

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 5% ~ 80%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	7.7 in [19.5 cm]
Ancho del Producto	2.2 in [5.6 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [19 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Ancho de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Altura de la Caja	1.3 in [32 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [96 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conector de llave "dongle" de tarjetas de memoria - Micro USB OTG
---------------------	---

1 - Guía de inicio rápido

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.