

Support Mural TV VESA - Fixation Murale VESA Réglable pour Écrans 23-55" - Support Mural TV Mince Supportant 30kg - Bras Articulé TV 55 pouces - Support Mural TV Pivotant/Extensible/Basculant

N° de produit: FHA-TV-WALL-MOUNT



La construction en acier et en aluminium de ce support mural pour téléviseur VESA supporte les téléviseurs de 23 à 55 pouces et jusqu'à 30kg. L'ensemble du bras permet un réglage de la hauteur en douceur et en une seule touche grâce à son mécanisme à ressort qui agit comme un contrepoids. La plaque VESA prend en charge les modèles de montage de 75x75 à 400x400.

Sécurisez le montage d'un téléviseur à écran plat ou incurvé ou d'un affichage numérique dans un endroit pratique pour être vu par les visiteurs, les clients et les employés. Ce support mural pour téléviseur est idéal pour les halls d'entrée, les salles de réunion et les usines de fabrication. La portée latérale de 1,08m est idéale pour un montage en angle. Le bras articulé se replie sur lui-même et crée un profil mince à partir du mur de seulement 5,8cm pour les installations à espace limité. Le poids minimum du téléviseur est de 8kg. Des vis M5/M6/M8 de différentes longueurs et un assortiment de rondelles et d'entretoises améliorent la compatibilité du montage du téléviseur. Montez dans des murs en bois ou en béton, à l'aide de la quincaillerie incluse.

Modèles de montage VESA pris en charge : 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 et 400x400.

La plaque VESA pivote de +90 / -90 degrés, s'incline de +8 / -15 degrés et tourne de +3 / -3 degrés. Personnalisez l'expérience de visionnement et le confort avec ces capacités de mouvement complet. Le mécanisme à ressort à touche unique facilite les réglages de la hauteur sans effort, avec une plage allant jusqu'à 32 cm.

L'ensemble de bras s'étend jusqu'à 59,5 cm du mur pour s'adapter à différentes positions de visionnement.

La conception robuste en acier et en aluminium supporte le téléviseur de manière sûre et sécurisée. L'ensemble du bras est doté d'une gestion intégrée des câbles et d'un couvercle de fixation murale

pour une installation organisée et visuellement attrayante.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **SUPPORT MURAL TV RÉGLABLE EN HAUTEUR** : Réglable en hauteur par ressort sur une plage de 32cm ; Support mural articulé pour TV jusqu'à 55" ; Poids max 30kg ; Conception à un pied en aluminium moulé à revêtement en poudre pour une durabilité maximale
- **MOUVEMENT D'UNE SEULE MANIÈRE** : Support mural pour TV doté d'un mécanisme à ressort permettant de régler l'angle de vision et la hauteur ; La plaque VESA permet un pivotement de +/-90°, inclinaison de +8/-15° et rotation de +/-3° ; Réglage sans outil
- **GAMME DE MOUVEMENT** : Support mural VESA à profil bas pour TV avec bras articulé permettant un pivotement de +/-90° et se pliant à seulement 5,8 cm du mur ; Extension maximale du bras de 59,5cm ; Portée latérale 1,19m, pour un montage en angle
- **COMPATIBILITÉ** : Le support prend en charge les TV jusqu'à 55" de LG/Samsung/Sony/Hisense/Sharp et autres TV; Modèles VESA compatibles : 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, et 400x400 ; Entretoises et diverses vis M5/M6/M8 incluses
- **INSTALLATION RAPIDE ET PROPRE** : Support mural pivotant pour TV livré pré-assemblé ; La plaque murale avec trous de montage facilite l'installation ; Comprend un gabarit d'installation/niveau à bulle/montants en bois/matériel de montage pour mur en béton

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Fixation sur le mur	Oui
Gestion de câbles	Oui
Outils Inclus	Oui
Bras articulé	Oui
Nombre d'écrans pris en charge	1
Orientation	Horizontal

Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	2.3 in [58 mm]
Trous de fixation VESA	75x75 mm
	100x100 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x400 mm

Performance

Spécifications générales	Distance Minimale au Mur : 5,8 cm
	Distance Maximale au Mur : 59,5 cm
Capacité de poids	66.2 lb [30 kg]
Taille minimale de l'écran	23"
Taille maximale de l'écran	55"
Convient aux Écrans Incurvés	Oui
Fits UltraWide Displays	Oui
Mur Vidéo	Non
Réglage de la hauteur	Oui
Minimum Arm Extension	2.3 in [58 mm]
Extension maximale du bras	21.4 in [544.2 mm]

Inclinaison	+8° / -15°
Panoramique	180°
Rotation de l'écran	+3° / -3°
Antivol	Non

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir et argent
Construction Material	Aluminium et acier
Longueur du produit	23.4 in [59.5 cm]
Largeur du produit	17.7 in [45.0 cm]
Hauteur du produit	17.7 in [45.0 cm]
Poids du produit	10.6 lb [4.8 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	20.7 in [52.7 cm]
Largeur du Paquet	25.1 in [63.7 cm]
Hauteur du Paquet	4.3 in [10.8 cm]
Poids brut	15.3 lb [6.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Bras
	2 - Revêtements décoratifs
	2 - Plaques d'extension VESA, G
	2 - Plaques d'extension VESA, D
	8 - Vis de la plaque d'extension VESA
	1 - Clé

- 1 - Clé hexagonale 4 mm
- 1 - Clé hexagonale 6 mm
- 1 - Niveau à bulle
- 4 - Vis M5x14mm
- 4 - Vis M6x14mm
- 4 - Vis M6x30mm
- 4 - Vis M8x30mm
- 4 - Vis M8x50mm
- 4 - Rondelles d'affichage, petites
- 4 - Rondelles d'affichage, grandes
- 8 - Entretoises courtes
- 8 - Grandes entretoises
- 5 - Vis de fixation murale
- 5 - Vis d'ancrage à béton
- 5 - Rondelles de fixation murale
- 1 - Manuel

Informations de
garantie

Warranty

2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis