

Staffa per TV a parete, supporto per TV VESA orientabile per display da 23" a 55",
Braccio per TV sottile con supporto fino a 30 kg, Porta TV da parete
estensibile/inclinabile/orientabile

ID prodotto: FHA-TV-WALL-MOUNT



La struttura in acciaio e alluminio di questo supporto a parete per TV VESA supporta televisori da 23" a 55" e fino a 30 kg di peso. Il braccio consente di regolare l'altezza con un solo tocco grazie al meccanismo a molla che funge da contrappeso. La piastra VESA supporta schemi di montaggio da 75x75 a 400x400.

Montate in modo sicuro un televisore a schermo piatto o curvo o una digital signage in una posizione comoda per la visione da parte di visitatori, clienti e dipendenti. Questo supporto a parete per TV è ideale per hall, sale riunioni e impianti di produzione. L'estensione laterale di 1,08 m è ideale per il montaggio ad angolo. Il braccio snodato si ripiega su se stesso e crea un profilo sottile di appena 5,8 cm dalla parete per installazioni in spazi limitati. Il peso minimo del televisore è di 8 kg. Viti M5/M6/M8 di varie lunghezze e un assortimento di rondelle e distanziali migliorano la compatibilità del montaggio della TV. Montabile su pareti in legno o cemento, utilizzando la ferramenta in dotazione.

Schemi di montaggio VESA supportati: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 e 400x400.

La piastra VESA ruota di +90 / -90 gradi, si inclina di +8 / -15 gradi ed è orientabile di +3 / -3 gradi. Grazie a queste funzionalità di rotazione completa, è possibile personalizzare l'esperienza visiva e il comfort. Il meccanismo a molla one-touch facilita la regolazione dell'altezza senza sforzo, con un range fino a 32 cm.

Il braccio si estende fino a 59,5 cm dalla parete per adattarsi a diverse posizioni di visione.

Il robusto design in acciaio e alluminio sostiene il televisore in modo sicuro e stabile. Il braccio è dotato di un sistema di gestione dei cavi e di una copertura per il montaggio a parete, per un'installazione organizzata ed esteticamente gradevole.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **SUPPORTO DA PARETE PER TV REGOLABILE IN ALTEZZA:** Regolazione dell'altezza a molla (32 cm) - Supporto TV a parete articolato fino a 55 pollici - Portata massima 30 kg - Staffa in alluminio pressofuso verniciato a polvere per la massima durata
- **MOVIMENTO ONE-TOUCH:** il supporto a muro per TV è dotato di un meccanismo a molla per regolare senza sforzo l'angolo di visione e l'altezza - La piastra VESA consente una rotazione di +/-90°, inclinazione di +8/-15° e orientamento di +/-3°
- **GAMMA DI MOVIMENTO:** il supporto TV VESA a basso profilo con braccio snodato supporta una rotazione di +/-90° e si ripiega a soli 5,8 cm dalla parete - Estensione massima: 59,5 cm - Estensione laterale: 1,19m - Ideale per il montaggio ad angolo
- **COMPATIBILITÀ:** la staffa di montaggio per TV supporta TV fino a 55" di LG, Samsung, Sony, Hisense, Sharp e altri TV - Modelli VESA compatibili: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 e 400x400 - Distanziali e viti M5/M6/M8 inclusi
- **INSTALLAZIONE VELOCE:** il braccio per TV girevole viene spedito assemblato per una rapida installazione - I fori di montaggio sulla piastra a parete facilitano l'installazione - Ferramenta per il montaggio su pareti in legno/cemento e gestione cavi inclusa

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Montabile a parete	Sì
Gestione cavi	Sì
Strumenti Inclusi	Sì
Articolazione	Sì
N. di display supportati	1
Orientamento	Horizontal
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

Minimum Profile from Wall 2.3 in [58 mm]

Modello(i) di fori VESA 75x75 mm
100x100 mm
200x100 mm
200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm

Prestazioni

Specifiche generali	Distanza minima dalla parete: 5,8 cm Distanza massima dalla parete: 59,5 cm
Capacità di carico	66.2 lb [30 kg]
Dimensioni minime display	23"
Dimensioni massime del display	55"
Adatto a Display Curvi	Sì
Fits UltraWide Displays	Sì
Video Wall	No
Regolazione dell'altezza	Sì
Minimum Arm Extension	2.3 in [58 mm]
Massima estensione del braccio	21.4 in [544.2 mm]
Inclinazione	+8° / -15°
Disposizione orizzontale	180°

Rotazione del display +3° / -3°

Antifurto No

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero e argento
Construction Material	Alluminio e acciaio
Lunghezza prodotto	23.4 in [59.5 cm]
Larghezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Altezza prodotto	17.7 in [45.0 cm]
Peso prodotto	10.6 lb [4.8 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.7 in [52.7 cm]
Larghezza del Pacco	25.1 in [63.7 cm]
Altezza del Pacco	4.3 in [10.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	15.3 lb [6.9 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Gruppo staffa
	2 - Coperture decorative
	2 - Piastre di montaggio VESA, Sinistra
	2 - Viti per la piastra di montaggio VESA
	8 - Viti per la piastra di montaggio VESA
	1 - Chiave
	1 - Chiave a brugola da 4 mm

- 1 - Chiave a brugola da 6 mm
- 1 - Livella a bolla d'aria
- 4 - Viti M5 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 14 mm
- 4 - Viti M6 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 30 mm
- 4 - Viti M8 x 50 mm
- 4 - Rondelle per Display, piccole
- 4 - Rondelle per Display, grandi
- 8 - Distanziali corti
- 8 - Distanziali alti
- 5 - Viti per il montaggio a parete
- 5 - Tasselli per calcestruzzo
- 5 - Rondelle per il montaggio a parete
- 1 - Manuale

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.