

Soporte VESA de Pared para TV de 23 a 55 Pulgadas - Soporte Mural VESA - Ajustable con Movimiento Total - Brazo Colgador para Televisor - 30kg - Inclinación - Giro

ID del Producto: FHA-TV-WALL-MOUNT



La construcción de acero y aluminio de este soporte de pared para TV VESA admite televisores de 23" a 55" y de hasta 30kg. El conjunto del brazo proporciona un suave ajuste de la altura con un solo toque gracias a su mecanismo de resorte que actúa como contrapeso. La placa VESA admite patrones de montaje de 75x75 a 400x400.

Monte con seguridad un televisor de pantalla plana o curva o una señalización digital en un lugar conveniente para que lo vean los visitantes, clientes y empleados. Este soporte de pared para TV es ideal para vestíbulos, salas de juntas e instalaciones de fabricación. El alcance lateral de 1.08 m es ideal para el montaje en esquinas. El brazo articulado se pliega sobre sí mismo y crea un perfil delgado desde la pared de sólo 5.8 cm para instalaciones con espacio limitado. El peso mínimo del televisor es de 8 kg. Los tornillos M5/M6/M8 de varias longitudes y un surtido de arandelas y espaciadores mejoran la compatibilidad del montaje del televisor. Se puede montar en paredes de madera o de hormigón, utilizando la tornillería incluida.

Patrones de montaje VESA compatibles: 75x75,100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 y 400x400.

La placa VESA gira +90 / -90 grados, se inclina +8 / -15 grados y gira +3 / -3 grados. Personalice la experiencia de visualización y la comodidad con estas capacidades de movimiento completo. El mecanismo asistido por resorte de un solo toque facilita los ajustes de altura sin esfuerzo, con un rango de hasta 32cm.

El conjunto del brazo se extiende hasta 59.5 cm desde la pared para acomodar diferentes posiciones de visualización.

El robusto diseño de acero y aluminio sostiene el televisor de forma segura. El conjunto del brazo cuenta con un sistema de gestión de cables integrado y una cubierta de montaje en la pared para una instalación organizada y visualmente atractiva.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

### Características

- **SOPORTE DE PARED PARA TV AJUSTABLE EN ALTURA:** Rango de altura ajustable con muelle de 32 cm - Admite TVs de hasta 55 pulgadas - Peso máximo de 30 kg - Diseño de un solo soporte fabricado en aluminio fundido a presión con recubrimiento de polvo
- **MOVIMIENTO DE UN SOLO TOQUE:** Cuenta con un mecanismo de resorte para ajustar el ángulo de visión y la altura sin esfuerzo - La placa VESA cuenta con +/-90° de giro, +8/-15° de inclinación y +/-3° de rotación - Ajuste sin herramientas
- **RANGO DE MOVIMIENTO:** Soporte de pared VESA de perfil bajo con ensamblaje de brazo articulado que soporta +/-90° gira y se pliega a sólo 5.8cm de la pared - Extensión máxima del brazo 59.5cm - Rango lateral de 1.19m - Ideal para montaje en esquinas
- **COMPATIBILIDAD:** Admite televisores de hasta 55" de LG, Samsung, Sony, Hisense, Sharp y otros; Patrones VESA compatibles: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 y 400x400 - Espaciadores y varios tornillos M5/M6/M8 incluidos
- **INSTALACIÓN RÁPIDA Y LIMPIA:** Se envía premontado para un despliegue rápido - La placa de pared facilita una instalación simplificada - Incluye plantilla de instalación, nivel de burbuja, tacos de madera y tornillería para montaje en pared de hormigón

---

#### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Montaje en Pared	Sí
Gestión de cables	Sí
Tools Included	Sí
Articulado	Sí
Número de pantallas admitidas	1
Orientación	Horizontal

Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	2.3 in [58 mm]
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	75x75 mm 100x100 mm 200x100 mm 200x200 mm 300x300 mm 400x200 mm 400x400 mm

---

#### Rendimiento

Especificaciones Generales	Distancia Mínima a la Pared: 5,8 cm Distancia Máxima a la Pared: 59,5 cm
Capacidad de Carga	66.2 lb [30 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	23"
Tamaño máximo de la pantalla	55"
Fits Curved Display	Sí
Fits UltraWide Displays	Sí
Video Wall	No
Ajuste de la altura	Sí
Minimum Arm Extension	2.3 in [58 mm]
Extensión máxima del brazo	21.4 in [544.2 mm]
Inclinación	+8° / -15°

Giro	180°
Rotación de la pantalla	+3° / -3°
Anti-theft	No

---

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Material de Fabricación	Aluminio y Acero
Longitud del Producto	23.4 in [59.5 cm]
Ancho del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Altura del Producto	17.7 in [45.0 cm]
Peso del Producto	10.6 lb [4.8 kg]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	24.8 in [63.0 cm]
Ancho de la Caja	19.5 in [49.5 cm]
Altura de la Caja	3.9 in [10.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	15.2 lb [6.9 kg]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Conjunto del brazo
	2 - Cubiertas decorativas
	2 - Placas de extensión VESA, extremo izquierdo
	2 - Placas de extensión VESA, extremo derecho
	8 - Tornillos de la placa de extensión VESA
	1 - Llave

- 1 - Llave hexagonal de 4mm
- 1 - Llave Hexagonal de 6mm
- 1 - Nivel de Burbuja
- 4 - Tornillos M5 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 14mm
- 4 - Tornillos M6 x 30mm
- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - Tornillos M8 x 50mm
- 4 - Arandelas de pantalla, pequeñas
- 4 - Arandelas de pantalla, grandes
- 8 - Espaciadores Cortos
- 8 - Separadores altos
- 5 - Tornillos de montaje en pared
- 5 - Anclajes para Hormigón
- 5 - Arandelas de montaje en pared
- 1 - Manual

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.