

Wandmonteerbare VESA TV arm, Verstelbare Full Motion TV Muurbeugel voor 23"-55"
Schermen, Compacte Monitor Arm, 30kg Draagvermogen,
Uitschuifbare/Kantelbare/Zwenkbare VESA Wandbeugel

Productcode: FHA-TV-WALL-MOUNT



De stalen en aluminium constructie van deze VESA TV-muurbeugel ondersteunt TV's van 23" tot 55" en tot maximaal 30 kg. De arm kan met één druk op de knop in hoogte worden versteld dankzij het veermechanisme dat als tegenwicht dient. De VESA-plaat ondersteunt montagepatronen van 75x75 tot 400x400.

Bevestig veilig een flat screen, curved TV of digitaal informatiebord op een handige plaats zodat deze goed zichtbaar zijn voor bezoekers, klanten of personeel. Deze TV-muurbeugel is ideaal voor lobby's, vergaderzalen en productieruimtes. Het zijdelingse bereik van 1,08 m is ideaal voor hoekmontage. De scharnierende arm klapt ook naar binnen tot op een afstand van slechts 5,8 cm van de muur, ideaal voor installaties met beperkte ruimte. Het minimum TV-gewicht is 8 kg. M5/M6/M8-schroeven van verschillende lengtes en een assortiment sluitringen en afstandhouders vergroten de compatibiliteit van de TV-montage. Bevestiging aan houten of betonnen muren met behulp van het meegeleverde gereedschap.

Ondersteunde VESA-montagepatronen: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 en 400x400.

De VESA-plaat zwenkt +90/-90 graden, kantelt +8/-15 graden en roteert +3/-3 graden, en zorgt zo voor een optimale kijkervaring en comfort. Met het one-touch mechanisme op basis van een veer kan je zonder moeite de hoogte instellen, met een bereik tot 32cm.

De arm kan tot 59,5 cm van de muur worden uitgeschoven om de ideale kijkhoek te bekomen vanuit verschillende posities..

Dankzij het robuuste ontwerp van staal en aluminium wordt de TV veilig en stevig ondersteund. De arm is voorzien van ingebouwd kabelbeheer en een wandmonteerbare afdekplaat voor een professionele en visueel aantrekkelijke installatie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **TV MUURBEUGEL MET VERSTELBARE HOOGTE:** Scharnierende TV arm ondersteunt schermen van 23 tot 55in; In hoogte verstelbaar met springveer 32cm; VESA patronen 75x75 tot 400x400; 30kg draagvermogen; Staal/aluminium frame met zilveren afwerking
- **ONE-TOUCH INSTELLING:** Full motion TV wandbeugel heeft een veermechanisme voor moeiteloze hoogte instellingen; VESA plaat ondersteunt +/-90° zwenken, +8/-15° kantelen, en +/-3° rotatie om de kijkhoek aan te passen; Gereedschapsloze instelling
- **BEWEGINGSBEREIK:** Laag profiel VESA TV muurbeugel met scharnierende arm ondersteunt +/-90° zwenken, en kan worden ingeklapt tot op 5.8cm van de muur; Max arm verlenging 59.5cm; Lateraal bereik van 1.19m ideaal voor montage in een hoek om ruimte te besparen
- **COMPATIBILITEIT:** TV montagebeugel ondersteunt TV's tot 55" van LG, Samsung, Sony, Hisense, Sharp en andere TV's; Compatibele VESA patronen: 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200 en 400x400; Spacers en diverse M5/M6/M8-schroeven inbegrepen
- **SNELLE EN CLEANE INSTALLATIE:** Draaibare TV-muurbeugel wordt gemonteerd geleverd voor snelle installatie; sleutelgat montagegaten vergemakkelijken de installatie; bevestigingsmateriaal voor houten en betonnen muren inbegrepen; ingebouwd kabelbeheer

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Wandmonteerbaar	Ja
Kabelbeheer	Ja
Inclusief Gereedschap	Ja
Scharnierend	Ja
Aantal ondersteunde schermen	1
Stand	Horizontaal

Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	2.3 in [58 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	75x75 mm
	100x100 mm
	200x100 mm
	200x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x400 mm

Prestaties

Algemene specificaties	Minimum Distance to Wall: 2.2 in (5.8 cm)
	Maximum Distance to Wall: 23.4 in (59.5 cm)
Draagvermogen	66.2 lb [30 kg]
Minimale schermgrootte	23"
Maximale schermgrootte	55"
Past op curved scherm	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Video Wall	Nee
Hoogte verstelling	Ja
Minimum Arm Extension	2.3 in [58 mm]
Maximale armverlenging	21.4 in [544.2 mm]
Kantelen	+8° / -15°

Pannen	180°
Schermmrotatie	+3° / -3°
Anti-diefstal	Nee

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart & Zilver
Construction Material	Aluminium en staal
Lengte product	23.4 in [59.5 cm]
Breedte product	17.7 in [45.0 cm]
Hoogte product	17.7 in [45.0 cm]
Gewicht product	10.6 lb [4.8 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	20.7 in [52.7 cm]
Package Width	25.1 in [63.7 cm]
Package Height	4.3 in [10.8 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.3 lb [6.9 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Arm
	2 - decoratieve afdekkingen
	2 - VESA uitbreidingsplaten, LH
	2 - VESA uitbreidingsplaten, RH
	8 - Schroeven voor de VESA uitbreidingsplaat
	1 - steeksleutel

- 1 - 4 mm inbussleutel
- 1 - 6 mm inbussleutel
- 1 - Luchtbelwaterpas
- 4 - M5 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 14 mm schroeven
- 4 - M6 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 30 mm schroeven
- 4 - M8 x 50 mm schroeven
- 4 - Display sluitringen, small
- 4 - Display sluitringen, large
- 8 - korte afstandsringen
- 8 - Hoge tussenstukken
- 5 - Schroeven voor wandmontage
- 5 - Betonvijzen
- 5 - Sluitringen voor wandmontage
- 1 - Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.