


Optische glasvezelkabel - Multimode Duplex 62.5/125 - LSZH - LC/LC - 1m

Product ID: FIBLCLC1



De 1m lange FIBLCLC1 Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel eindigt aan beide uiteinden met (mannelijke) LC-connectoren voor de verbinding tussen glasvezel-netwerkapparatuur op snelle netwerken over lange afstand.

Deze LC-LC-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Voor optimale prestaties is elke duplex multimode glasvezelkabel afzonderlijk getest en gecertificeerd om te voldoen aan de geldende waarden voor optische doorgangsdemping voor een gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Onze LC-LC-glasvezelkabel is gemaakt voor langdurige betrouwbaarheid en topprestaties, en wordt geleverd met levenslange garantie.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht
- Telecommunicatie / datacommunicatie
- Breedbandsystemen
- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden

Features

- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
- Immuun voor elektrische interferentie

Hardware	Warranty	Lifetime
	Brandbestendigheid	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Glasvezelformaat	62.5/125
Prestaties	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
	Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
	Glasvezelclassificatie	OM1
	Glasvezeltype	Multi Mode
Connector(en)	Connector A	Fiber Optic LC Duplex
	Connector B	Fiber Optic LC Duplex
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Opslagtemperatuur	-20C to 60C (-4F to 140F)
	Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Orange
	Kabellengte	39.4 in [10 cm]
	Lengte product	39.4 in [10.0 cm]
	Breedte product	0.0 in [0.000 mm]
	Hoogte product	0.0 in [0.000 mm]
	Gewicht product	0.7 oz [20.000 g]
Verpakkingsinformatie	Package Length	8.7 in [2.2 cm]
	Package Width	7.9 in [2.0 cm]
	Package Height	0.6 in [16.000 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.0 oz [29.000 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-LC

**Product appearance and specifications are subject to change without notice.*

