

Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 3 m LC - LC

N° de produit: FIBLCLC3



Le câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 3 m FIBLCLC3 est doté de connecteurs LC (mâles) à chacune de ses extrémités afin de connecter des périphériques réseau à fibre optique sur des réseaux longue distance, haute vitesse.

Ce câble patch LC-LC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Pour garantir une performance optimale, notre câble à fibre optique duplex multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %.

Notre câble patch à fibre optique multimode LC-LC offre une fiabilité durable et une performance de qualité supérieure.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute

vitesse

- Systèmes à large bande passante
- Télécommunication/communication de données
- Utilisé pour les réseaux longue distance aux données essentielles

Spécifications techniques

- La perte d'atténuation satisfait ou dépasse les normes de l'industrie
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) cable jacket
- Immune to electrical interference

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Taille de la fibre optique	62.5/125
Résistance au feu	LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Classification de la fibre optique	OM1

Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Calibre du câble	1Gbps / 10Gbps
Type de fibre optique	Multimode

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC
Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

stockage

Humidité Humidité relative de 0~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Orange
Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
Longueur du produit	9.8 ft [3.0 m]
Largeur du produit	0.6 in [1.5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.7 oz [47.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	7.8 in [19.8 cm]
Package Height	0.8 in [2.1 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 3 m LC - LC
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	À Vie
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis