

## 3m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/LC

Productcode: FIBLCLC3



De 3m lange FIBLCLC3 Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel eindigt aan beide uiteinden met (mannelijke) LC-connectoren voor de verbinding tussen glasvezel-netwerkapparatuur op snelle netwerken over lange afstand.

Deze LC-LC-patchkabel is omgeven door een LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) brandvertragende mantel om rook, toxiciteit en corrosie tot een minimum te beperken bij blootstelling aan sterke warmtebronnen, in het geval van brand. Daardoor is het bij uitstek geschikt voor industriële toepassingen, centrale kantoren en scholen alsmede in woningen waarbij moet worden voldaan aan bouwverordeningen.

Voor optimale prestaties is elke duplex multimode glasvezelkabel afzonderlijk getest en gecertificeerd om te voldoen aan de geldende waarden voor optische doorgangsdemping voor een gegarandeerde compatibiliteit en 100% betrouwbaarheid.

Onze LC-LC-glasvezelkabel is gemaakt voor langdurige betrouwbaarheid en topprestaties, en wordt geleverd met levenslange garantie.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

#### Toepassingen

- Ideale oplossing voor data-applicaties met hoge overdrachtsnelheden
- Breedbandsystemen
- Telecommunicatie / datacommunicatie

- Voor gebruik in netwerken over lange afstand met bedrijfskritische gegevensoverdracht

## Eigenschappen

- Optische demping voldoet aan of overtreft de industriestandaarden
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) cable jacket
- Immune to electrical interference

---

### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Brandbestendigheid	LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat	62.5/125

---

### Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
Kabelspecificatie	1Gbps / 10Gbps
Glasvezelclassificatie	OM1
Glasvezeltype	Multi-Mode

---

### Connector(en)

Connector A	Glasvezel LC duplex
Connector B	Glasvezel LC duplex

---

### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

---

### Fysieke eigenschappen

Kleur	Oranje
-------	--------



Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3.0 m]
Breedte product	0.6 in [15.2 mm]
Hoogte product	0.4 in [10.7 mm]
Gewicht product	1.7 oz [47.0 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	0.8 in [20.0 mm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.0 oz [56.0 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	3m Multimode 62,5/125 Duplex Glasvezel Netwerkkabel LC-LC
-------------	---

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

