

Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m LC/LC - LSZH

ID prodotto: FIBLCLC5



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m FIBLCLC5 è dotato a entrambe le estremità di connettori LC (maschi) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-LC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	62.5/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - LC duplex in fibra ottica

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	16.4 ft [5 m]
Lunghezza prodotto	16.4 ft [5.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	2.5 oz [71.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.9 in [20.1 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
Altezza del Pacco	0.7 in [1.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.8 oz [78.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 5 m LC - LC
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.