


Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 1 m LC/SC - LSZH

ID prodotto: FIBLCSC1



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 1 m FIBLCSC1 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-SC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	62.5/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - Fibra Ottica SC Duplex

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	3.3 ft [1 m]
Lunghezza prodotto	3.3 ft [1.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [26.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.7 cm]
Larghezza del Pacco	5.7 in [14.4 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.1 oz [60.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 1 m LC - SC
--------------------------	---

Informazioni sulla garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

