


Fiberoptisk kabel - multiläge duplex 62,5/125 - LSZH - LC/SC - 1 m

Produkt ID: FIBLCSC1



FIBLCSC1 1-meter 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabeln har en LC-hankontakt och en SC-hankontakt i båda ändarna som ger den nödvändiga anslutningen mellan nätverksarbetande fiberenheter för hög hastighet och nätverk med långa avstånd.

Denna LC-SC-patchkabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme vid brand. Idealisk för industrier, kontor och skolor samt bostäder där man måste ha byggnormer i åtanke.

För att säkerställa optimal prestanda, testas vår multiläges duplex-fiberkabel individuellt vilket certifierar att den är inom accepterade gränser för optisk inkopplingsförlust för garanterad kompatibilitet och 100 % tillförlitlighet.

Vår multiläges LC-SC-fiberpatchkabel är pålitlig, hållbar och presterar på toppnivå samt täcks av vår livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Perfekt lösning för dataapplikationer som kräver hög hastighet för dataöverföring
- Bredbandssystem
- Telekommunikation/datakommunikation
- Används för långdistansnätverk med nödvändig data

## Funktioner

- Försämrad dämpning motsvarar eller överstiger industristandard
- LSZH-kabelhölje (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Immun mot elektriska störningar

---

### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
Fiberstorlek	62.5/125

---

### Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10Gbps
Kabelklassificering	1Gbps / 10Gbps
Fiberklassificering	OM1
Fibertyp	Multiläge

---

### Kontakt(er)

Connector A	Fiberoptisk LC duplex
Connector B	Fiberoptisk SC duplex

---

### Miljö

Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0~90% RH

---

### Utseende

Färg	Orange
Kabellängd	39.4 in [100 cm]



Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	0.9 oz [26.0 g]

---

Förpackning

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.0 in [26.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.2 oz [35.0 g]

---

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 m 62,5/125 multiläges Duplex-fiberpatchkabel LC - SC
-----------------	--

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

