


## Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m LC - SC

Product ID: FIBLCSC2



Le câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m FIBLCSC2 est doté d'un connecteur LC (mâle) et d'un connecteur SC (mâle) afin de connecter des périphériques réseau à fibre optique sur des réseaux longue distance, haute vitesse.

Ce câble patch LC-SC est protégé par une gaine ininflammable LSZH (faible fumée, zéro halogène) pour garantir une production de fumée, une toxicité et une corrosion réduites au minimum en cas d'exposition à de fortes sources de chaleur, comme lors d'un incendie. Cela le rend idéal pour les locaux industriels, les bureaux et les écoles, ainsi que les habitations où le code du bâtiment est à prendre en considération.

Pour garantir une performance optimale, notre câble à fibre optique duplex multimode est testé de manière individuelle et certifié comme restant dans les limites acceptables de perte d'insertion pour une compatibilité garantie et une fiabilité à 100 %.

Bénéficiant d'une garantie à vie, notre câble patch à fibre optique multimode LC-SC offre une fiabilité durable et une performance de qualité supérieure.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Utilisé pour les réseaux longue distance aux données essentielles
- Télécommunication/communication de données
- Systèmes à large bande passante
- Solution idéale pour les applications de données nécessitant une transmission de données haute vitesse

## Features

- La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
- Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
- Insensible aux interférences électriques

Matériel	Warranty	Lifetime
	Résistance au feu	LSZH Rated (Low Smoke Zero Halogen)
	Taille de la fibre optique	62.5/125
Performance	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s 1Gbps / 10Gbps
	Calibre du câble	OM1
	Classification de la fibre optique	Multi Mode
	Type de fibre optique	
Connecteur(s)	Connecteur A	Fiber Optic LC Duplex
	Connecteur B	Fiber Optic SC Duplex
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques	Couleur	Orange
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Poids du produit	1.4 oz [39 g]
Informations d'emballage	Package Length	8.7 in [22.2 cm]
	Package Width	7.9 in [20 cm]
	Package Height	1.1 in [27 mm]
	Poids brut	1.7 oz [48 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 2 m LC – SC

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

