


Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC/SC - LSZH

ID prodotto: FIBLCSC2



Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 2 m FIBLCSC2 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.

Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

Il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-SC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

- Sistemi a banda larga
- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical

Caratteristiche

- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Dimensioni fibra	62.5/125
Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Classificazione fibra	OM1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
Classe cavo	1Gbps / 10Gbps
Tipo fibra	Multimodale

Connettore/i

Connettore A	1 - LC duplex in fibra ottica
Connettore B	1 - Fibra Ottica SC Duplex

Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche
fisiche

Colore	Arancione
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [0.7 cm]
Peso prodotto	1.4 oz [39.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.3 in [16.0 cm]
Larghezza del Pacco	7.8 in [19.7 cm]
Altezza del Pacco	1.1 in [2.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC - SC
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.